品番：EA758SG-19

品名：[AAAAx3本] フラッシュライト/LED(ｼﾙﾊﾞｰ)

販売価格	4,400円（税抜）／ 4,840円（税込）			
カタログ価格	4,400円（税抜）／4,840円(税込)			
在庫数	最新在庫：51　（2025/11/22 09:14現在）			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ	0351ページ2081ページ			

細長く設計されている為、すき間ライトとして使用できます

仕様

メーカー	ストリームライト（STREAM LIGHT）	型番	65012
シリーズ	スタイラス（STYLUS）	商品名	STYLUS
使用電池	AAAA×3本(付属）	照射パターン	ノーマルビーム（固定）
明るさ	11ルーメン(固定)	連続点灯時間	24時間
照射距離	24m	光源	LED球
材質	アルミ合金	サイズ	φ10×158mm
重量	32g（電池含）	防水性能	IPX4
カラー	シルバー		

1.6km先からでも視認可能。信号ライトとして最適。
テールキャップを緩めると消灯します。緩めた状態でスイッチボタンを押すと、間欠点灯します。
テールキャップを完全に閉める(時計方向)と、ライトは点灯し続けます。
マーカーと同じくらいのサイズでポケットにすっぽり収まります
保護キャップ付
照射角固定・ノーマル照射タイプ。

比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。

●注意...付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい

代替品

品番 EA758RS-102

コメント ﾒｰｶｰ:ESCO／光色:ﾅﾁｭﾗﾙ(電球色

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.