品番：EA758SG-91

品名：[充電式] フラッシュライト/LED(黒)

販売価格	21,100円（税抜）／ 23,210円（税込）			
カタログ価格	21,100円（税抜）／23,210円(税込)			
在庫数	最新在庫：20　（2025/11/05 11:49現在）			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ	2087ページ			





仕様

メーカー	ストリームライト（STREAM LIGHT）	型番	89000
商品名	PROTAC 2.0	使用電池	リチウムイオン電池（USBケーブル付）
照射パターン	ノーマルビーム（固定）	照射モード	①強、点滅、弱(デフォルト) ②強のみ ③弱、中、強
明るさ	強：2,000ルーメン 中：570ルーメン 弱：100ルーメン	連続点灯時間	強：2.5時間 中：4.5時間 弱：25時間 点滅：4時間25分
充電時間	6時間	照射距離	強：262m 中：142m 弱：60m
材質	本体：アルミ合金 レンズ：ガラスレンズ	サイズ	φ37×155mm
重量	235g	防塵・防水性能	IP67
耐衝撃性	2m	カラー	ブラック
付属品	専用バッテリー、USB-Cケーブル、ク	モードの切替方法	消灯した状態からスイッチを素早く9回

	リップ、専用ケース		半押しし、10回目で長押しする

スイッチを10回連続で押してモードを切り替えることができ、用途に合ったモードで使用することができます。
高性能2,000ルーメンフラッシュライト。
リチウムイオン電池はライトに取り付けたまま、もしくは取り外してから付属のUSB-Cケーブルで接続し充電できます。
充電用USB-Cケーブル、着脱可能なポケットクリップ、ナイロン製ホルスター付
照射角固定・ノーマル照射タイプ。 比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
市販のUSBケーブルで充電可能です。

代替品

品番 EA758SG-63

コメント ｻｲｽﾞ φ41x194mm 防水性能IPX7

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.