品番：EA758WB-24

品名：[単4x3本] ヘッドライト/LED(防爆構造/黄)

販売価格	9,280円（税抜）／ 10,208円（税込）		
カタログ価格	9,280円（税抜）／10,208円(税込)		
在庫数	最新在庫：62　（2025/12/18 11:56現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0172ページ2096ページ		

IP値規格表
● 防塵性規格

等級	内容
0	無保護
1	直径50mm以下の固形物が侵入しない
2	直径12.5mm以下の固形物が侵入しない
3	直径2.5mm以下の固形物が侵入しない
4	直径1.0mm以下の固形物が侵入しない
5	機器の所定動作及び安全性を阻害する量の塵埃は入らない
6	塵埃は侵入しない
×	特性表示なし（IP規格適合外）

● 防水性規格

等級	内容
0	無保護
1	結露に落下する水滴に対して保護する
2	15°以内の傾斜時、結露に落下する水滴に対して保護する
3	散水（結露から降雨に60°の範囲の傾斜）に対して保護する
4	あらゆる方向からの飛散（散水）に対して保護する
5	噴流（あらゆる方向からのノズルによる噴流水）に対して保護する
6	暴噴流（あらゆる方向から強力なジェット噴流水）に対して保護する
7	浸水状態（一時的な水没）に対して保護する
8	浸水状態（継続的な水没）に対して保護する
×	特性表示なし（IP規格適合外）

アイコン	内容	アイコン	内容
24 Hours	明るさ		連続点灯時間（7.5時間） 点滅点灯時間（16時間）
	連続点灯時間（最大時間） 点滅点灯時間（最大時間） 電池寿命（7.5時間） 電池寿命（16時間）		点滅機能付 点滅（ストロボ）モードで作動
	照射距離 強（60m） 弱（43m）	単4	単4電池

カタログ訂正　24/08/23 明るさ/電池寿命/照射距離。正：強118lm,弱60lm/強7.5時間,弱16時間/強60m,弱43m(1160 No. 55,56)

バッテリーインジケーター付で電池残量が少なくなると赤く光ります

仕様

メーカー	PELICANPRODUCTS	型番	2755C
使用電池	単4×3本(付属)	カラー	イエロー
光源	白色LED球1灯	照射モード	強、弱、点滅
明るさ	強・点滅：118ルーメン 弱：60ルーメン	連続点灯時間	強・点滅：7.5時間 弱：16時間
照射距離	強：60m 弱：43m	照射パターン	ノーマルビーム（固定）
サイズ	57(W)×41(D)×45(H)mm	重量	100g(電池含む)
材質	本体：ポリカーボネート レンズ：ポリカーボネート	防水性能	IP54
ベルト幅	25mm		
ヘッド角度調整可能			

布製、ゴム製ヘッドバンド付
★バッテリーインジケーター付で電池残量が少なくなると赤く光ります。
ClassI,Division1/IECExia/InMetro
UL規格適合品、IECEx規格適合品、防爆構造 (日本国内の防爆規格は取得しておりません。)
照射角固定・ノーマル照射タイプ。 比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
注意：付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.