

イヤホンマイク EME-652MA / EME-654MA / EME-652CA

EA790AZ-10A



マイクユニット部分の小型化を最優先した一般仕様のイヤホンマイクです。
PTTロックを省いて小型化しました。ロックが必要なときは無線機側のPTTホールド機能をお使いください。
全ての通話モード(交互・同時・中継通話)に対応します。

【対応機種】

EME-652MA/652CA:弊社製の2ピン式アクセサリポートを採用する無線機全般でお使いになれます。DJ-P25等の同時通話モードにも対応します。

EME-654MA:弊社製の1軸4極ねじ込み式アクセサリポートを採用する無線機全般でお使いになれます。DJ-R200D等の同時通話モードにも対応します。

【一般仕様】

一般仕様のマイク系アクセサリは構造上分解できなかつたり、技術料と部品代、送料よりも買い換えるほうが安く上がる等の理由から修理ができない消耗品で、ホビーユーザーやライトユーザー向けです。業務で頻繁に無線機をお使いになる場合は、耐久性が高く、故障したときも買い換えるより安く修理ができる「業務仕様」のアクセサリをお選びください。

【ご注意】

サードパーティ製のイヤホンマイクはPTTボタンを使った普通の通話ではありますが、同時通話、VOX、PTTホールド、コールバックは回路が異なるので対応しないことが有ります。さらに1軸4極のサードパーティ製イヤホンマイクは勘合不良と思われる不具合のご相談をしばしば承ります。弊社では純正のアクセサリで品質を保証しておりますが、他社製の不具合には無線機側で対応することはできません。弊社純正のイヤホンマイクには必ずマイクユニット部にALINCOのロゴとEMEから始まる品番が印字されています。また同時通話とこれらの機能に対応するイヤホンマイクには、品番の末尾にAを付けています。

■共通仕様

マイクエレメント：無指向性エレクトレットコンデンサーマイク

寸法：マイクユニット本体/突起物を除く最厚部 約 15(W) x 31(H) x 11(D)mm

重量：約30g(ケーブル・クリップ含む)

マイクコード長：約85cm

EME-652/654MA イヤホン外径：約26mm

イヤホンコード長：約46cm

付属品：

ケーブル・クリップ(共通)

EME-652/654MA スペアのイヤホンスポンジ 1

EME-652CA イヤピース 3

■プラグ形状

EME-652MA/652CA: 2ピン(音声信号：Φ3.5 mmモノラル、マイク信号：Φ2.5mm ステレオ)

EME-654MA:1軸4極ねじ込み式