品番：EA758XP-43D

品名：AC100V/4.4W/E26 電球/LED(昼白色)

販売価格	625円（税抜）／ 688円（税込）		
カタログ価格	625円（税抜）／688円(税込)		
在庫数	最新在庫：10　（2026/01/12 10:29現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2064ページ		

仕様

メーカー	アイリスオーヤマ（IRIS OHYAMA）	型番	LDA4N-G-4T5
口金	E26口金(直径26mm)	電圧	100V
定格寿命	40,000時間	定格消費電力	4.4W
定格入力電流	0.071A	光色	昼白色
全光束	約485lm	サイズ	φ52x98(H)mm
重量	50g	材質	本体：PBT、アルミ カバー：ポリカーボネート 口金：真鍮
配光角	220°	色温度	5000K
演色性	Ra 80	種別	40形相当
使用場所	屋内用	エネルギー消費効率	110.2lm/W

白熱電球のような光の広がりがある広配光タイプなので、ダウンライトの器具やリビング、ダイニングなどの照明に最適です。

密閉器具対応。(器具の種類によっては使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。)

口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。

断熱材施工器具にはご使用できません。

長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。

★LED電球の特長★
・水銀レス：環境に有害な水銀を含みません。
・すぐに明るく：スイッチを入れた瞬間に明るく点灯します。
・虫が集まりにくい：虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さず、灯具清掃の手間を軽減できます。
・ON/OFFに強い：スイッチを頻繁にON/OFFしても劣化せず、寿命が短くなりません。
・低UV/低赤外線：紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.