

## EA800MJ-31、-32(作業マスク)取扱説明書

※EA800MJ-31は廃番商品となりました。

このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。

### 注意事項

- ・使用の際は取扱説明書を良く読み、指示に従い人身事故や疾病の発生を防止する事に努めてください。
- ・使用者は責任者の教育に従い作業現場における環境レベルに応じ適切な安全と健康を遵守してください。
- ・装着方法は取扱説明書に従い適切にマスクを装着してください。
- ・適切な装着は使用者の責任になります。不適切な装着状態で現場に入らないでください。
- ・人体の健康に危険であると思われる無味、無臭、確認できない物は使用しないでください。
- ・当製品は重大な疾病原因や生物学的障害に対して健康を保持する物ではありません。

### 使用対象

1. 油分のない微粒エアゾール(煙霧質)

### 使用できないもの


1. ガス、蒸気、アスベスト、サンドブラスト、ペンキスプレー、油分を含むエアゾール
2. 未知の物質或は人体に危険を及ぼす物質
3. 最大使用濃度を超える物質、或はOSHA(職業安全衛生法・米国)のPEL(許容暴露限界)を10倍した濃度のもの。

### 制約

1. 当製品は酸素の供給装置ではありません。また酸素濃度19.5%以下の環境では使用しないでください。
2. 身体的ストレス(呼吸困難、めまい、吐き気)がある時は作業現場から離れてください。
3. 製品が破損したり変形したり、正しく装着できない時或は呼吸しにくくなった時は、作業現場を離れてから製品を交換してください。
4. 製品を加工しないでください。
5. 各地域の指導に基づいて破棄してください。
6. 最初の使用から30日経過した物は廃棄してください。
7. 最初に使用した日付を箱などに書くようにしてください。

### ◆取付け方法

1. マスクの鼻側(とがった部分)を指先側に、あご側を手前に持ち、ヘッドバンドを下に垂らしてください。
2. 鼻とあごがはまるように取付けてください。
3. 上側のストラップを後頭部に、下側のストラップを耳の下を通して首にかけてください。
4. 使用前に両手でマスクを押さえ深く域を吸込んでください。マスク内で圧力がかかれば正しく着用されています。エア漏れがあるなら再調整してください。



株式会社 エスコ

本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14

TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929

東京 / TEL (03)3450-4003