

卓上型

防滴100分タイマー

AND
A&D Weighing

AD-5707 標準価格 ¥1,300 (税抜)



防滴 IP54※ 相当で濡れた手でも使用可能

※IP54とはIEC（国際電気標準会議）で標準化された規定であらゆる方向からの水の飛沫に対し保護されている

※本製品は防滴構造になっていますが、防水タイプではないので、水中に入れたり水洗いなどは避けてください。

- 10キー入力でかんたんに時間設定
- 設定時間終了後、前回の設定時間が表示されるリピート機能
- タイマー動作中に一時停止できるポーズ機能
- オートパワーオフ(約10分)
- 強力ネオジウム磁石内蔵でマグネットの脱落・混入を防止、壁面の傷つけ防止



仕様	AD-5707
タイマー設定範囲	最大99分99秒、最小1秒
タイマー機能	カウントダウン（アラーム設定時間まで） カウントアップ（00分00秒からスタートさせた場合、最大99分59秒まで）
アラーム	ブザー音：約1分間、音量：約60dB/距離30cm
オートパワーオフ	約10分
常温時精度	±20秒/日
防水性能	IP54相当
動作温湿度範囲	0℃～40℃ 85%RH 以下(結露しないこと)
保存温湿度範囲	-10℃～50℃ 85%RH 以下(結露しないこと)
電源 / 電池寿命	単4形乾電池 1個 / 約1年
寸法 / 質量	69(W) × 69(H) × 27(D)mm / 約70g (電池含む)
付属品	電池（モニタ用）、取扱説明書
JANコード	4981046483308

卓上置きでも
見やすい角度



製品ページは
こちら

Discover Precision

AND 株式会社 エーアンドディ

本社 〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目23番14号
TEL. 03-5391-6128(直) FAX. 03-5391-6129

札幌出張所 TEL. 011-251-2753(代) FAX. 011-251-2759

仙台営業所 TEL. 022-211-8051(代) FAX. 022-211-8052

宇都宮営業所 TEL. 028-610-0377(代) FAX. 028-633-2166

東京北営業所 TEL. 048-592-3111(代) FAX. 048-592-3117

東京南営業所 TEL. 045-476-5231(代) FAX. 045-476-5232

静岡営業所 TEL. 054-286-2880(代) FAX. 054-286-2955

名古屋営業所 TEL. 052-726-8760(代) FAX. 052-726-8769

大阪営業所 TEL. 06-7668-3900(代) FAX. 06-7668-3901

広島営業所 TEL. 082-233-0611(代) FAX. 082-233-7058

福岡営業所 TEL. 092-441-6715(代) FAX. 092-411-2815

お客様相談センター 購入前相談窓口 通話料無料

ご購入前の仕様確認や機種選定のご相談は **0120-342-043**
受付時間：月曜日～金曜日（※祝日、弊社休業日を除く 9:00～12:00/13:00～17:00）

⚠️ 安全上のご注意：ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

<https://www.aandd.co.jp/>

Windows、Windows Vista、Excel、Wordは米国およびその他の国における米国Microsoft Corporationの登録商標または商標です。外観及び仕様は改良の為、お断りなく変更する場合があります。 ●本カタログの内容は2023年9月 現在のものです。 ※本カタログは事業者向けです。