

might



軽量タイプ遮光面

INFO-760

INFO-760-C(キャップ型) EAS00PS-6A
INFO-760-H(ヘルメット取付型)

軽量！高機能！鮮明液晶！新タイプ遮光面 登場！！

新開発液晶フィルター『ワイドバンドフィルター』は
液晶遮光面の常識を変える鮮明な視界を約束します。

	従来型 (黄緑色フィルター)	新型 (ワイドバンドフィルター)
透光時 (#3)		
遮光時 (#9)		

- 従来の黄緑色に比べ、より実際に近い自然な色で遮光前、遮光中もはっきり見えます。
- ゆがみ、ぼやけなどが無くくっきり鮮やかに見えます。
- ケガキ線、溶接箇所、溶融プールがはっきり見えます。

【仕様】

型式	INFO-760
透光時(明)	#3
WELD(暗)	#8~#13 (#0.5単位で調整可能)
CUT(暗)	#5~#8 (#0.5単位で調整可能)
GRIND	#3
X-MODE(暗)	#8~#13 (#0.5単位で調整可能)
応答速度	1/20,000 秒
戻り速度	0.1~0.8 秒(切替)
感度	0~10 (11段階切替)
INFOモード	時刻 アーク時間 アーク回数
Auto-Off機能	45分以上連続して光の変化が無い場合、自動Off
使用温度範囲	-5℃~55℃
電源	リチウム電池(CR-2450×1)
視野範囲	102mm×49mm
質量	480g



- 軽量タイプで作業者の負担を軽減！
- 新設計液晶液晶採用で鮮明な視界を確保！
- 遮光濃度が広範囲！
『WELD#8~#13』『CUT#5~#8』
- X-モード機能により外部光の影響を軽減！
- 遮光濃度、感度調整、戻り速度調整が可能！
- 熱反射プレート採用で熱による不具合を軽減します！
- INFOモード搭載
『時刻』『アーク時間』『アーク回数』の確認が可能
- 自動ON/OFF機能搭載
(45分で自動OFF/アーク光感知で自動ON)



新型ヘッドバンド
ヘッドパッド一体構造・新型クッションパッド採用で装着性UP



デジタル操作パネル
鮮明ワイドバンドフィルター



マイト工業株式会社

■本社 〒547-0001 大阪市平野区加美北4丁目5-6
■関西支店 TEL: 06-6793-7000 ■関東営業所 TEL: 048-297-9133
■札幌営業所 TEL: 011-788-4178 ■中部営業所 TEL: 052-682-3761
■東北営業所 TEL: 022-388-9611 ■九州営業所 TEL: 092-918-7707
■関東東北営業所 TEL: 024-928-5422 ■中国出張所 TEL: 084-959-3763

ホームページ <http://www.might-jp.com>

▼ お問い合わせ先