品番：EA758YS-3B

品名：[単3x 4本](充電式ｴﾈﾙｰﾌﾟ)ニッケル水素電池

販売価格	2,810円（税抜）／ 3,091円（税込）			
カタログ価格	2,810円（税抜）／3,091円(税込)			
在庫数	最新在庫：15　（2025/12/16 05:50現在）			
商品入数	4	販売単位	個	
カタログページ	2119ページ			

仕様

メーカー	パナソニック（Panasonic）	型番	BK-3MCD/4H
入数	4本	繰り返し使用回数	約600回
容量	min.2,000mAh（※JIS C8708 2019 (7.3.2)の充放電条件に基づく電池の最小(min.)容量）	サイズ	φ14.5×50.5mm
電圧	1.2V	重量	約28g（1本あたり）
使用温度範囲	-20℃～50℃		
単3形			
スタンダードモデル			
低温特性に優れ、マイナス20度の寒い場所でも性能を発揮します。			
自然放電の抑制で1年後90%の残存容量維持。10年後でもすぐ使えます。（充電して、室温（20℃）での保存後。保存条件や機器により使用時間は短くなる場合があります。）			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.