品番：EA759GY-21B

品名：16 x 34 x 8.0mm 無線LANアダプター

販売価格	4,650円（税抜）／ 5,115円（税込）		
カタログ価格	4,650円（税抜）／5,115円(税込)		
在庫数	最新在庫：3　（2025/06/18 01:21現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1929ページ		

仕様

メーカー	エレコム	型番	WDC-867DU3S2
インターフェイス	USB3.0/USB2.0	データ転送速度	IEEE 802.11ac：最大867Mbps IEEE 802.11n：最大300Mbps IEEE 802.11g：最大54Mbps IEEE 802.11b：最大11Mbps IEEE 802.11a：最大54Mbps
規格	IEEE 802.11ac･IEEE 802.11n･IEEE 802.11a･IEEE 802.11g･IEEE 802.11b	対応OS	Windows 11/10/ macOS Catalina 10.15/macOS Mojave 10.14
サイズ	16(W)×8(D)×34(H)mm	重量	4g
無線伝送方式	IEEE 802.11ac:MIMO-OFDM IEEE 802.11n:MIMO-OFDM IEEE 802.11g:OFDM IEEE 802.11b:DS-SS IEEE 802.11a:OFDM	周波数帯域	2.4GHz帯:2,400～2,484MHz 5.2GHz帯(W52):5,150～5,250MHz 5.3GHz帯(W53):5,250～5,350MHz 5.6GHz帯(W56):5,470～5,725MHz
チャンネル	2.4GHz帯:1～13ch 5GHz帯(W52/W53/W56):36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch	無線セキュリティ	WPA3 Personal(AES)/WPA2 Personal(AES)/WPA Personal (TKIP)/WEP(64bit/128bit) ※WPA3を利用する場合、WPS機能は使えません。

			※Windows10でWPA3を使用する場合、Windows10のバージョンを19H1以上にアップデートしてください。
設定方式	WPS(ソフト/ボタン方式)	アクセス方式	インフラストラクチャー
アンテナ(本数)	内蔵アンテナ送受信2本(2.4GHz/5GHz共用)	送信出力	10mW/MHz以下
USBインターフェイス	Type-A(オス)×1ポート	USB伝送速度	USB3.0：5Gbps USB2.0：480Mbps
入力電圧	DC5V	消費電力	4.5W(USB3.0最大) 2.5W(USB2.0最大)
消費電流	900mA(最大)	電源方式	USBバスパワー
材質	プラスチック	動作環境	温度:0～40℃、湿度:20～80%(結露なきこと)
各種取得規格	TELEC/VCCI ClassB/JATE		

ビームフォーミング機能、MU-MIMO機能対応
IEEE802.1X対応方式、IEEE802.1X対応サプリカント非対応
持ち運びに便利な小型設計！手軽にWi-Fi 5通信ができる11ac・USB3.0対応867Mbps小型無線LANアダプターです。
USB3.0に対応し、手軽にWi-Fi 5通信ができる11ac・USB3.0対応867Mbps小型無線LANアダプターです。
5GHz帯(11ac/n/a)は867Mbps、2.4GHz帯(11n/g/b)は300Mbpsの通信が可能です。(規格値)
ノートパソコンに装着しても、飛び出す部分はわずか約22mmの小型設計なのでパソコン周りがすっきり使えます。
ルーターから離れた場所でも集中した電波を受信できる「ビームフォーミング」機能にも対応し、快適に通信が可能です。
他の端末と同時にデータを受信・処理することができるMU-MIMO機能を搭載しています。
強固で最新の暗号化規格［WPA2］搭載。回線の乗っ取りや、データ漏洩を防ぎます。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.