

スーパーカップ

LN型(電動工具専用)



LN-075G5



LN-075C2

LN型

	コード番号	型式	外径	ネジ径	線径	
硬 ヨ リ 線 形	05200303	LN-075C2	75mm	M10 P=1.5	0.27	EA809YR-11
	05200403	LN-090C2	90mm	M16 P=2.0	0.27	
	05200604	LN-120C4	120mm	M16 P=2.0	0.35	
硬 ヒ ネ リ 線 形	05200301	LN-075G5	75mm	M10 P=1.5	0.50	EA809YR-12
	05200401	LN-090G5	90mm	M16 P=2.0	0.50	
	05200601	LN-120G5	120mm	M16 P=2.0	0.50	
ステンレス ヨ リ 線 形	05200306	LN-075F2	75mm	M10 P=1.5	0.27	EA809YR-12
	05200406	LN-090F2	90mm	M16 P=2.0	0.27	
	05200607	LN-120F4	120mm	M16 P=2.0	0.35	
エヌグリット 波 線 形	05200309	LN-075N0	75mm	M10 P=1.5	1.20	
	05200409	LN-090N0	90mm	M16 P=2.0	1.20	
	05200609	LN-120N0	120mm	M16 P=2.0	1.20	

LH型(電動・空気工具共用)



LH-075N0



LH-075F2

LH型

	コード番号	型式	外径	穴径	線径
硬 ヨ リ 線 形	05300363	LH-075C2	75mm	16mm	0.27
	05300473	LH-090C2	90mm	22mm	0.27
	05300674	LH-120C4	120mm	22mm	0.35
硬 ヒ ネ リ 線 形	05300361	LH-075G5	75mm	16mm	0.50
	05300471	LH-090G5	90mm	22mm	0.50
	05300671	LH-120G5	120mm	22mm	0.50
ステンレス ヨ リ 線 形	05300366	LH-075F2	75mm	16mm	0.27
	05300476	LH-090F2	90mm	22mm	0.27
	05300677	LH-120F4	120mm	22mm	0.35
エヌグリット 波 線 形	05300369	LH-075N0	75mm	16mm	1.20
	05300479	LH-090N0	90mm	22mm	1.20
	05300679	LH-120N0	120mm	22mm	1.20

MN型(電動工具専用)



MN-035C2



MN-035F2

MN型

	コード番号	型式	外径	ネジ径	線径	
硬 ヨ リ 線 形	05400003	MN-035C2	35mm	M10 P=1.5	0.27	EA809YR-51
	05400403	MN-045C2	45mm	M10 P=1.5	0.27	
ステンレス ヨ リ 線 形	05400006	MN-035F2	35mm	M10 P=1.5	0.27	EA809YR-52
	05400406	MN-045F2	45mm	M10 P=1.5	0.27	
エヌグリット 波 線 形	05400009	MN-035N0	35mm	M10 P=1.5	1.20	
	05400409	MN-045N0	45mm	M10 P=1.5	1.20	

EN型(電動工具専用)



EN-010N0

EH型(電動・空気工具共用)



EH-016N2

EN型

EN-010型には、ネジ径M16 P=2.0もございます

NICグリットタイプ		NICグリットmini		ネジ径	砥粒
コード番号	型式(外径125ミリ)	コード番号	型式(外径95ミリ)		
07601300	EN-010 N0	07801300	EN-110 N0	M10 P=1.5	#60
07601301	EN-010 N1	07801301	EN-110 N1	M10 P=1.5	#120
07601302	EN-010 N2	07801302	EN-110 N2	M10 P=1.5	#240
07601303	EN-010 N3	07801303	EN-110 N3	M10 P=1.5	#46

EH型

EH-016型には、穴径22mmもございます

NICグリットタイプ		NICグリットmini		穴径	砥粒
コード番号	型式(外径125ミリ)	コード番号	型式(外径95ミリ)		
07701360	EH-016 N0	07901360	EH-116 N0	16ミリ	#60
07701361	EH-016 N1	07901361	EH-116 N1	16ミリ	#120
07701362	EH-016 N2	07901362	EH-116 N2	16ミリ	#240
07701363	EH-016 N3	07901363	EH-116 N3	16ミリ	#46