品番：EA759Y-22

品名：A3スキャナー

販売価格	120,000円（税抜）／ 132,000円（税込）		
カタログ価格	120,000円（税抜）／132,000円(税込)		
在庫数	最新在庫：1　（2025/05/08 05:35現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1921ページ		

最高2400dpiに対応したフラットベッドスキャナ

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	PSC-12UF
最大サイズ	304×426mm(A3サイズ)	インターフェイス	USB2.0　Type-A
解像度	2400×2400dpi	スキャン速度	4秒/ページ(200dpi、A3サイズ時)
保存形式	BMP/PNG/JPEG/PDF/TIF/Multi-page　PDF/Multi-page　TIF	電源	DC12V(ACアダプタ)
サイズ	565(W)×394(D)×54(H)mm	重量	4.3kg
付属品	USBケーブル、ACアダプタ、CD(ソフトウェア)	タイプ	A3フラットベッド
読み取りセンサー	カラーコンタクトイメージセンサー	スキャンモード	カラー、グレー、モノクロ

最大2400dpiに対応したフラッドベッドスキャナー

OCR機能搭載で画像化された文字をテキストデータに変換できます。

A3用紙1枚を約3.8秒で快速スキャンできます。※200dpiの解像度の場合です。

ソフトを使うことで様々な画像処理が行えます。※複数の写真を一度にスキャンし、1枚ずつ画像として保存できます。※伝票などをスキャンした際に、パンチ穴を除去することもできます。※少し破れている紙であれば破れた部分を復元することができます。（消えている文字は復元できません）※モアレ処理なども可能です。スキャンするものの保存状態により加工後の画像の品質も変わります。

フタが上下に可動し厚みのある書籍にも対応します。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.