

# 取替え式 防じんマスク (直結式/半面形)

国家検定合格品 **区分RS2** フィットチェッカー付き

フィットチェッカーとは、マスクを使用する前に漏れがないかテストするもので、マスク中央部の吸気部分にあてて息を吸い、漏れがなくフィットチェッカーが落ちなければ異常なしです。



## ■特長


- 超極細電石不織布を使用したフィルターはミクロのホコリでも吸い寄せられるようにフィルターに付着させます。
- 超極細電石不織布は約2 $\mu$ m(350kmの長さで1g)と細く、この繊維の1本1本に電石(静電気)をもたせていますので、どんな粉じんでも瞬間に捕えます。
- このマスクに内蔵しているフィルターはジャバラ式(広げれば6倍)だから呼吸が楽にでき、粉じんを瞬時に強力キャッチし、使用時間も長持ちします。
- 労働安全衛生関係法令に基づき、防じんマスクの使用が規定されている作業場所では、国家検定に合格した防じんマスク(型式検定合格標章が貼付されています。)を必ず使用して下さい。

|  |   |  |  |   |
|--|---|--|--|---|
| <b>No.1830</b><br>取替え式防じんマスク<br>EA800MD-1 600565 | <b>No.1835</b><br>取替え用フィルター(2枚入り)<br>EA800MD-1 600572 | <b>No.1835-A</b><br>取替え用フィルター(20枚入り)<br>602828 | <b>No.1836</b><br>専用取替え用メリヤス(3枚入り)<br>601500 | <b>No.1837</b><br>専用取替え用吸水マット(5枚入り)<br>600558 |
|--|---|--|--|---|

製品重量：約89g ※ No.1830には フィルター、メリヤス、吸水マット、フィットチェッカーが標準装備されています。



## ■電石フィルターの防じん付着拡大写真



電石繊維の付着状況 一般繊維の付着状況

|   |  |
|---|--|
| <b>No.1840</b><br>取替え式防じんマスク<br>EA800MA-10 600602 | <b>No.1845</b><br>取替え用フィルター(1枚入り)<br>EA800MA-12 600619 |
|---|--|

製品重量：約84g  
※ No.1840には フィルター、フィットチェッカーが標準装備されています。

## ■性能表 (No.1830・1840)

| 取替え式防じんマスク<br>(国家検定合格品) | 社 内 基 準 値   |             |
|-------------------------|-------------|-------------|
|                         | No.1830     | No.1840     |
| 品 番                     | No.1830     | No.1840     |
| 区 分                     | RS 2        | RS 2        |
| 粒子捕集効率(NaCl)            | 95.0%以上     | 95.0%以上     |
| 吸 気 抵 抗 値               | 80Pa以下      | 80Pa以下      |
| 排 気 抵 抗 値               | 70Pa以下      | 70Pa以下      |
| 重 量                     | 89 $\pm$ 8g | 84 $\pm$ 8g |