品番：EA761DC-0

品名：AC100V/[単3x4本] チューブマーカー

販売価格	72,000円（税抜）／ 79,200円（税込）		
カタログ価格	72,000円（税抜）／79,200円(税込)		
在庫数	最新在庫：0　（2025/09/19 13:03現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			

仕様

メーカー	マックス（MAX）	型番	LM-500F2
商品名	レタツイン	チューブ内径	塩ビ：φ1.5～8.0mm 熱収縮：φ2.0～6.4mm
テープ幅	5･9･12mm	入力	JIS配列キーボード式
電源	ACアダプター(付属)、単3電池×4本(別売)	チューブ切断方法	ハーフカット(自動)、フルカット(手動)
サイズ	295(W)×293(D)×94(H)mm	重量	2.3kg
付属品	インクリボン（EA761DC-41）、ACアダプタ、電源コード、細径チューブ用アタッチメント、リングアタッチメント	インターフェース	USB（タイプA）×1
適合チューブ	EA761DC-1～-4	適合テープ	EA761DC-11～-18
文字サイズ	1.3/2/3/4/6mm、英数字（一部の記号）のみ2.4mmも選択可	書体	マックスオリジナル書体(標準書体･太字書体･明快書体･正方形書体)
文字種類	JIS第1水準･第2水準、その他JIS準拠（かな、カナ、英数字等） オリジナル記号（電設記号、単位、丸囲英数字）	最大入力文字数	5,000文字（999ブロック）
入力方式	英数入力／ローマ字入力／かなめくり方式／かな入力	表示部	バックライト付グラフィックLCD（64×160dotモノクロ）

印字方式	熱転写方式（300dpi）	印字速度	40mm／秒（チューブ作成個数：52個／分） （内径φ3.2mmチューブ 20mmピッチ、7文字印字の場合）
最大印字長さ	1部印刷時：チューブ100m、テープ5m 部数印刷時：チューブ100m、テープ7m		
USB接続対応			
電源が取れない現場でもコードレス作業が可能です。満充電で約500個のチューブ印刷ができます。			
180度回転印刷機能付			
電池で使用する場合、受電式ニッケル水素電池「eneloopスタンダードモデル単3形×4本（別売）のみ使用できます。			

代替品

	品番　EA761DC-0B **コメント**　変更点：キャリングケース付

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.