品番：EA761XE-26

品名：AC100V/480mm 照明灯/LED(ｸﾗﾝﾌﾟ式)

販売価格	4,500円（税抜）／ 4,950円（税込）			
カタログ価格	4,500円（税抜）／4,950円(税込)			
在庫数	最新在庫：422　（2025/12/08 02:43現在）			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ	2108ページ			

手元を照らす作業に最適なライトです

仕様

サイズ	65x7x6cm	重量	500g
材質	鉄	明るさ	270ルーメン
LEDチップ	3灯	発光部直径	約5cm
アダプター（入力）	AC100V 50/60Hz	アダプター（出力）	DC9V　300mA
アダプターコード長	2m	電源コード長	1m
ビーム角	35°	LEDタイプ	ハイパワーLED
平均演色評価数（RA）	＞72	LED寿命（明るさ70%）	約30.000時間
色温度	5600-7000K	スイッチ	頭部（LED後部）
フレキシブルアーム外径/長さ	10mm/約480mm		
クランプ式			
取付クランプ厚み	55mm		

代替品

	品番　EA761XE-51

	コメント

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.