品番：EA761XE-36

品名：AC100V/480mm 照明灯/LED(ﾏｸﾞﾈｯﾄ付)

販売価格	5,100円（税抜）／ 5,610円（税込）		
カタログ価格	5,100円（税抜）／5,610円(税込)		
在庫数	最新在庫：14　（2025/08/20 11:27現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2110ページ		

手元を照らす作業に最適なライトです

仕様

サイズ	58×7×6cm	振れきアーム外径/長さ	10mm/約480mm
重量	1.3kg	明るさ	270ルーメン
材質	鉄	発光部直径	約5cm
アダプター（入力）	AC100V 50/60Hz	アダプター（出力）	DC9V 300mA
アダプターコード長	2m	電源コード長	1m
ビーム角	35°	LEDタイプ	ハイパワーLED
LEDチップ	3灯	平均演色評価数（RA)	＞72
LED寿命（明るさ70%）	約30.000時間	色温度	5600-7000K
吸着力	60kgf	スイッチ	頭部（LED後部）
マグネット付			

代替品

	品番　EA761XH-21A **コメント**　明るさ：500ﾙｰﾒﾝ、吸着力：80kgf

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.