品番：EA761XL-17

品名：LED照明灯 (ｽﾀﾝﾄﾞ付/WEBｶﾒﾗ用)

販売価格	8,200円（税抜）／ 9,020円（税込）		
カタログ価格	8,200円（税抜）／9,020円(税込)		
在庫数	最新在庫：1　（2025/07/07 13:30現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1909ページ		



テレビ電話や動画配信に　　きれいに映る自撮り用LEDライト+スタンド

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	CMS-STN2BK
サイズ(W×D×H)mm	260×240×592	重量(g)	420
電源	5V　DC　USB	消費電力	10W
明るさ	最大500LM	色温度	2700～5600K（±200K）
LED灯数	120　(60　for　each　white light)	調整	無段階調節
カメラ取り付けネジ	1/4インチネジ	USBケーブル	約1.8m

自撮り動画撮影やWEB会議、テレビ通話の際、LEDのライティング効果により、美しく映すことができます。

高輝度LEDライトを採用しています。LED調節バーでLEDの明るさ・色（白色～暖色）を無段階調節でき、使用シーンに合わせてお選びいただけます。

付属のスタンドは、脚を閉じることで手持ちで使用することもできるため、自撮りの際に便利です。

スタンドの支柱の長さを調節し、お好みの高さで使用することができます。また、支柱を取外せばさらに低い高さで使用することもできます。

スマートフォン用ホルダーを付属しており、WEBカメラの代わりにスマートフォンを使用したり、動画撮影やビデオ通話をしたりできます。取付けたWEBカメラ・スマートフォンは、前後左右自由に調節できます。また、取付け機器の向きを縦・横に回転することもできます。

LEDライトとスタンドは組み立て式のため、バラバラに取外すことができます。それぞれを折りたたむこともできるため、持ち運びに便利です。

モバイルバッテリーで給電しながら使用すると、外出先でも使用することができます。
1/4インチネジに対応するカメラを取付けることもできます。
LEDライトはUSBケーブルで給電するので、ACアダプタだけでなくモバイルバッテリーからでも電源を取ることができます。外出時や電源の取りにくい場所でもお使いいただけます。※モバイルバッテリーは別売りです。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.