品番：EA761XP-1

品名：φ600x 85mm LEDシーリングライト(8畳用)

販売価格	49,800円（税抜）／ 54,780円（税込）			
カタログ価格	49,800円（税抜）／54,780円(税込)			
在庫数	最新在庫：2　（2025/11/24 19:51現在）			
商品入数	1	販売単位	台	
カタログページ	2112ページ			

仕様

メーカー	パナソニック（Panasonic）	型番	LGC38100
適用床面積	～8畳	光源	LED
明るさ	4299lm	消費電力	35.8W
サイズ	φ600×85mm	電源	100V（50/60Hz）
光色	電球色（2700K）・昼光色（6500K）	光源寿命	40,000時間
調光	10段階	重量	4.2kg
付属品	アダプタ、配線器具、引掛シーリング用木ねじ×2本、リモコン、リモコンボックス、リモコン用木ねじ×2本、単3電池×2本		

導光パネルによって天井や壁にも光が広がり通常のシーリングライトより明るさ感がアップ。
キレイコート仕様（パネル）
壁スイッチ切替（普段←→常夜灯）
リモコンで（100～5%）調光、（昼光色～電球色）調色
おまかせ機能付
光色によって、全光束などの性能値が変化します。

センサー光発光部とパネルとの段差を抑え、よりフラットな薄型デザインの「AIR PANEL LED」
LED交換不可

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.