品番：EA761XS-89A

品名：φ580x120mm ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ(音声操作/14畳用)

販売価格	20,600円（税抜）／ 22,660円（税込）		
カタログ価格	20,600円（税抜）／22,660円(税込)		
在庫数	最新在庫：0　（2025/08/31 06:47現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			

無線LAN環境や初期設定等不要、音声だけで操作できる小さいサイズのクリアフレームシーリングライトです

仕様

メーカー	アイリスオーヤマ（IRIS　OHYAMA）	型番	CL14DL-5.11CFV
明るさ	5,800lm	サイズ	φ580×120mm
適用畳数	～14畳用	光色	電球色～昼光色相当
電源	AC100V（50/60Hz）	消費電力	約44.3W（最大点灯時）
光源寿命	40,000時間	調光	10段階、常夜灯(2段階)
調色	11段階	重量	1.8kg
演色性	Ra85	待機電力	1.0W
発光効率	130.9lm/W	材質	ポリプロピレン
機能	リモコン 調光/調色:10/11段階 明かりメモリ	付属品	取付用スペーサー(角・丸) リモコン1台 単4アルカリ電池1本

	おやすみタイマー：10分、30分 るすばん機能 点灯タイマー シーン選択		リモコンホルダー1個 ねじ2本

声であかりを操作する。面倒な設定なし。Wi-Fi環境不要！
光を広げるシェード設計で天井まで明るく照らすLEDシーリングライトです。
声であかりを操作する本体マイク＋音声認識IC搭載で、直接シーリングライトに話しかけるだけでON／OFF、調光／調色、常夜灯／全灯等の操作が声だけでかんたん操作できます。
今お使いの照明器具と取り替えるだけ。工事も不要。
スマートスピーカーを介さない分反応が早く、「アイリス」というウェイクアップワードを発声した後5秒以内であれば、複数の操作が可能です。
帰宅して両手に荷物がいっぱいの時や、子どもと添い寝する時、ベッドからわざわざ降りなくても声だけでパッと明かりを点灯させる／消すことが出来ます。
導光リングがお部屋のすみずみまで光を届けます。やわらかな輝きが、お部屋に解放感をプラス。
アイリスオーヤマ独自の新技術「メタルサーキット」により、高い省エネ性能と自然な明るさを同時に実現。明るいのにまぶしくない、自然な光でお部屋を照らします。
虫が寄りつきにくい
【メモリ点灯】 お好みのあかりを記憶して再点灯できます。
【おやすみタイマー】 次第に暗くなり、10分または30分後に消灯します。
【るすばん機能】 留守中でも点灯と消灯を毎日繰り返し、防犯に役立ちます。
【点灯タイマー】 設定した時刻になると、ゆっくり点灯します。
【シーン選択】 設定された明かり（読書・食事・くつろぎ）が再現され、シーンに合わせて明かりを演出します。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.