品番：EA763AA-412

品名：DC12/24V ドライブレコーダー(建設重機用)

販売価格	53,000円（税抜）／ 58,300円（税込）			
カタログ価格	53,000円（税抜）／58,300円(税込)			
在庫数	最新在庫：3　（2025/07/27 17:44現在）			
商品入数	1	販売単位	ST	
カタログページ	0273ページ			



建設重機用防水モニター/2カメラ搭載 ドライブレコーダー

仕様

メーカー	デルタ	型番	D-2146
電源	DC12V･DC24V	対応画質	1920×1080P(1080P　FullHD) 1280×720P(720P　HD)　※前後カメラ共通
録画画素数	200万画素　SONY CMOS センサー	液晶サイズ	3.0インチ
視野角	対角：158° 水平：125° 垂直：73°	ホワイトバランス	自動調整（WDR機能搭載）
防水性能	本体：IP65相当 カメラ：IP67相当	F値	F値2.0(前後カメラ共通)
録画ファイル構成	1分/2分/3分/5分/10分 （選択可能）	Gセンサー	あり（4段階設定可能）
撮影モード（動画）	常時録画、イベント録画（衝撃・手動）	撮影モード（写真）	1枚撮影、セルフタイマー
フォーマット	ビデオ：mov 画像：JPEG	圧縮フォーマット	H.264
対応メモリーカード	8～128GB マイクロDSカード（クラス10）	機能	LED信号機対応（全国）、日付表示対応、GPS搭載、高感度マイク内蔵
通信	無線LAN	専用アプリケーション	あり

対応OS	Windows98/me/XP/vista/7～10 Mac OS/Linux	サイズ	本体：100×60×20mm カメラ：30×40×35mm

現場での安全意識の向上、業務管理に最適。
動作の激しい建設重機用に対応したドライブレコーダー

・3.0インチ防水ワイド液晶モニター搭載
IP65相当防水性能でモニターが濡れても心配いりません。
1080P FullHD対応画質で鮮明な画像を表示

・付属のマグネットで簡単設置＆脱着
マグネットでの固定は車両の穴あけ加工の必要が無く、モニターの配置替えなど脱着も用意

・鮮明な撮影200万画素＆防水2カメラ搭載
カメラは防水性能IP67相当。ソニーCMOSセンサー搭載カメラ。
昼夜ともに鮮明に撮影。また全国のLED信号機にも対応

・USB電源に対応
モバイルバッテリーなどから電源取得も可能。2A出力対応の電源であれば動作可能です

・無線LAN搭載
専用アプリケーション（RoadCam）をインストールすることで、スマートフォンやタブレット端末など無線LANネットワークで撮影データを閲覧可能

NETIS登録品
NETIS登録NO.KK-220061-A

【セット内容】
本体ユニット×1、カメラ×2、電源コード×1、GPSユニット×1、外部スイッチ×1、USB電源ケーブル×1、電源GPSケーブル×1、カメラ延長ケーブル2m×2、カメラ延長ケーブル1m×2、本体ステー×1、カメラステー×2、取付けマグネット×3、32GマイクロSDカード×1

【マイクロSDカード録画可能時間（目安）】
128GB：1080P FullHD約450分、720P HD約920分
64GB：1080P FullHD約240分、720P HD約480分
32GB：1080P FullHD約120分、720P HD約240分
16GB：1080P FullHD約60分、720P HD約120分
8GB：1080P FullHD約30分、720P HD約60分

代替品

品番　EA763AA-402B
コメント　仕様をご確認ください。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.