# 品番：EA763AM-37B

# 品名：AC100V/1260W 業務用電子レンジ(60Hz)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 95,100円（税抜）／ 104,610円（税込） | | |
| カタログ価格 | 95,100円（税抜）／104,610円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫：1　（2025/12/17 13:32現在） | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 2128ページ | | |

オールステンレスでお手入れしやすい頑丈設計。

**仕様**

| | | | |
|---|---|---|---|
| メーカー | パナソニック（Panasonic） | 型番 | NE-711GV-6 |
| 庫内容量 | 22L | 消費電力 | 1260W |
| サイズ | 外形：510(W)×360(D)×306(H)mm<br>庫内：330(W)×330(D)×200(H)mm | 重量 | 約18.3kg |
| 周波数 | 60Hz | メモリー数 | 10 |
| 高周波出力 | 700・350・250W相当（3段階） | ドア開閉 | 横開き |
| 庫内照明 | 白熱灯 | 付属品 | ・メニューラベル<br>・取板付（2段積み金具） |

| |
|---|
| 錆びにくいオールステンレスとプロユーズの耐久力 |
| フラット底面で、食品の出し入れがスムーズに |
| キーを押すだけで自動調理、初めての方でも操作簡単です。 |
| 2段積みOK！ 省スペース化に貢献します。 |
| 設置しやすいコンパクト設計 |
| 100V電源でお手軽 |
| よくつくるメニューは調理時間と火力を10メモリーまで記憶できます。 |

**株式会社エスコ**
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.