品番：EA763AP-156B

品名：AC100V/DC12･18･24V/25L コードレス冷温庫

販売価格	128,000円（税抜）／ 140,800円（税込）		
カタログ価格	128,000円（税抜）／140,800円(税込)		
在庫数	最新在庫：0　（2025/12/18 23:08現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2128ページ2514ページ		

仕様

メーカー	HiKOKI	型番	UL18DBA(WMGZ)
容量	仕切り板なし:25L 仕切り板あり左8L･右14.5L	重量	16.7kg
入力電源	スライド式リチウムイオン電池 14.4V（BSL14XXシリーズ）/18V（BSL18XXシリーズ）･マルチボルト蓄電池（残量表示付） 家庭用交流100V電源（AC100V 50/60Hz） 車載電源（DC 12/24V）	冷却方式	コンプレッサ･冷媒ガス（R134a 33g）圧縮方式
加温方式	ワイヤヒーター方式	サイズ	340(W)×653(D)×450(H)mm
付属品	ACアダプタ（AC100V･2A）･車載用DCコード･ショルダーベルト･仕切板･バスケット･BSL36B18X(蓄電池)	設定温度	−18℃および−15～60℃の5℃単位（2部屋モード時の最大設定温度差:60℃）
充電可能蓄電池	スライド式リチウムイオン電池 14.4V（BSL14XXシリーズ）/18V（BSL18XXシリーズ）･マルチボルト蓄電池（残量表示付）	蓄電池充電時間	BSL36A18X:約2時間15分、BSL36B18X:約3時間40分(気温20℃時)
使用範囲温度	0～40℃	USB出力	USB-A:5V/2.4A、USB-C:5V/3A、

			9V/2.2A
12V出力	12V/10A（120W）	カラー	フォレストグリーン
蓄電池装着可能数	2個		

充電池は本体で充電可能です。 また、別売の急速充電器もご使用いただけます。
−18℃～60℃の17段階温度調節可能
仕切り板でセパレートにすることで2部屋を個別で温度管理できます。
1年中使えるコードレス冷温庫
新たに12V出力ソケット/USB-C端子を装備しました。 ※12V出力は蓄電池のみからの出力です。
12V車載用機器やスマートフォン等の充電などに使用可能です。
冷温庫をコンセントか車載電源に接続した状態で、蓄電池をセットすると保冷・保温しながら蓄電池を充電することができます。
充電時間も速くなり使いやすさが向上しました。
コンセントや車と本体を接続して、蓄電池の充電ができます。保冷・保温しながらの充電も可能です。 ※供給電源が遮断された場合、蓄電池が取付いていなくても、再通電時に冷温庫の電源が自動で復帰します。 電源が入っている状態で、電源スイッチを3秒以上長押しすると通電ランプが点灯から点滅に変わり、通電自動復帰に切替わります。電源スイッチを再度3秒以上長押しすると解除できます。
市販のファン、電気毛布などの12V機器が使用可能
大容量蓄電池BSL 36B18Xが標準付属で長時間温度をキープ
大形キャスターとハンドルで移動もラクラク
<LEDライト付>（両側2箇所） 暗い場所でも庫内が見やすい。
<生活防水仕様　防水保護等級IPX4> 突然の雨でも安心です。（小雨の内に屋内へ移動させてください）
<ドレンコック付> 大口径でお掃除後の水抜きが速い。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.