

LED LIGHT STAND

HATAYA

新製品

屋外用

PS
E

200W

屋外用LEDライトスタンド

コンパクト形状でも全方位を照射します



20W LED
上部灯

主LED灯
60W LED
×3灯

独立照明スイッチ付

60W LED×3灯

20W LED上部灯×1灯

明るさ 合計20,000 Lm(ルーメン)

色温度 5,000 K(昼白色)

雨中や粉じんの多い場所でも安心

屋外用防雨型

防塵・防水
IP55

段積み収納もできます

折りたたみ式スタンド

網パレットにも
収納可能

広範囲を360度照明

6灯まで連結可能

※網パレット寸法/
1,200×1,000×900
※3列3段まで

LED LIGHT STAND

HATAYA LED LIGHT STAND

屋外用LEDライトスタンド

コンパクトでも全方位に明るい!!
LED360度スタンドライト
雨中や粉じんの多い場所でも
安心の屋外用タイプが登場

消費電力
200W

全光束
2000
ルーメン


色温度
5000K
昼白色

連結点灯
6灯

防塵・防水
IP55

■主な特長


- 防雨型主LED灯(60W LEDユニット×3本)
+20W LED上部灯(独立照明スイッチ付)
- スタンドベース部は折りたたみ式、
寝かして収納可能、また段積み収納可能
- コンセント付なので電動工具なども使え
また連結点灯が可能(6灯まで)
- φ75自在キャスター付(2輪のみブレーキ付)
- グローブパイプ内防塵仕様
- 可搬用把手付
- 汚れ防止用養生カバー&パッド付属



- ①電源パイロットランプ
- ②接地端子
- ③コンセント防雨キャップ
- ④2P/2P接地付兼用防雨型㊦コンセント



- ⑤上部灯用照明スイッチ
- ⑥主LED灯用照明スイッチ
- ⑦過負荷付漏電遮断器(防雨カバー付)



スタンドベース部は
折りたたみ式



電線はケーブルラックに
束ねて収納できます

主LED灯180W
合計**18000Lm**



上部灯20W
合計**2000Lm**



全点灯
合計**20000Lm**




網パレットに
段積み整列保管
可能!

段積み収納も
できます。
(3段まで)




※現場の状態に応じて
安全を考慮してください

■照度表(全点灯時)



■寸法図



●漏電遮断器仕様



漏電過負荷短絡保護兼用型
定格/2P 100/200V兼用 15A
漏電感度電流/15mA
高速形/衝撃波不動作形



汚れ防止用
養生カバー&パッド付属

■仕様表

型 式	電線仕様		コンセント仕様		照明装置	定 格 (電圧・消費電力 周波数)	質 量 (kg)	梱包 (台)	JANコード
	長さ(m)	種別・太さ(mm) ² ・心数(C)	定 格	形状×個数					
LLX-W200K	10	VCT 2.0×3 (接地付)	2P・15A・125V 接地付	㊦×2	60W LED ×3 20W 上部灯×1	100V・200W 50/60Hz兼用	17.8	1	35119-3

●上記製品には㊦㊦兼用フキユトビプラグがついています。●汚れ防止用養生カバー・養生パッド付 ●LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが若干異なる場合があります。●電源電圧はAC100Vの±10%の範囲内(90~110V)の安定した電源を使用してください。●発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。●本製品は仮設作業用です。施設照明用途には使用しないでください。●連結点灯時、コンセントを使用する場合は当機の照明も含めて合計1500W以下でご使用ください。



安全に関するご注意

ご使用前に、取り扱い説明書をよくお読みいただいた上で、正しくお取り扱いください。

※仕様は品質向上のため、予告なしに変更する場合があります。※上記価格に消費税は含まれておりません。

株式会社ハタヤリミテッド 株式会社 畑屋製作所

ハタヤリミテッド本社/名古屋市中区大須四丁目10番90号 〒460-0011 TEL(052)261-3821(代)
畑屋製作所本社工場/名古屋市瑞穂区浮島町12番24号 〒467-0854 TEL(052)692-7211(代)
岐阜工場/岐阜県瑞穂市十八条586番3 〒501-0314 TEL(058)328-5700(代)
●東京支社 ●大阪支社 ●仙台支社 ●北関東支社 ●名古屋支社
●広島支社 ●福岡支社 ●札幌営業所 ●新潟営業所 ●岐阜物流センター

■関連会社

ハタヤオーケーエス株式会社 東京都大田区昭和島一丁目1番5号 〒143-0004

松栄興産 株式会社 名古屋市瑞穂区浮島町12番24号 〒467-0854

顧客サービスデスク **0120-686-888** (通話料無料) ホームページ <https://www.hataya.jp>