品番：EA763BC-81

品名：1.8m USBﾍｯﾄﾞｾｯﾄ(折りたたみ式/ﾎﾟｰﾁ付)

販売価格	6,900円（税抜）／ 7,590円（税込）			
カタログ価格	6,900円（税抜）／7,590円(税込)			
在庫数	最新在庫：1　（2025/12/14 08:58現在）			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ	1914ページ			

持ち運びや収納に便利な折り畳み式のUSBヘッドセット

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	MM-HSU18BK
＜ヘッドホン部＞			
形式	ダイナミック型30mm（ステレオ）	周波数特性	20～20,000Hz
インピーダンス	32Ω±15%	最大入力	30mW
＜マイクロホン部＞			
形式	コンデンサータイプ	指向性	単一指向性
周波数特性	100～10,000Hz	入力感度	−36dB±3dB（0dB=1V/Pa,1kHz） −56dB±3dB（0dB=1V/ubar,1kHz）
＜共通仕様＞			
コネクタ形状	USB Aコネクタ オス（USB2.0/1.1両対応）	ケーブル長	約1.8m
重量	約110g（ケーブル含む）	セット内容	本体、ポーチ

対応OS	Windows 11・10・8.1・8・7macOS 12・11、macOS 10.12～10.15、Mac OS X 10.3～10.11、Chrome OS※Chrome OS対応に関してはサンワサプライWeb対応表をご確認ください。		

コンパクトに折りたためて収納や持ち運びに便利です。
まわりの雑音を拾いにくい単一指向性マイクを採用しています。
やわらかく装着感に優れたソフトイヤーパッドです。
マイクミュート＋ボリューム調節が手元スイッチで簡単に行えます。
ウインドスクリーン（マイクスポンジ）付きで息によるノイズを軽減します。
持ち運びに便利なポーチ付きです。
ZoomやSkypeなどのインターネット通話に対応しています。 ≪ご注意≫※ソフトウェアのサポートは一切行っておりません。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.