品番：EA763ZD-95

品名：510x593x1033mm/110L ｵｰﾄﾌｨｰﾄﾞｼｭﾚｯﾀﾞｰ

販売価格	291,000円（税抜）／ 320,100円（税込）		
カタログ価格	291,000円（税抜）／320,100円(税込)		
在庫数	最新在庫：1　（2025/07/01 20:58現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1979ページ		

こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります（北海道、沖縄、離島送りの場合）。

この商品は車上渡し品です。

仕様

メーカー	アコ･ブランズ･ジャパン	型番	GCS600AFM-E
細断速度	1.8m/分	細断能力	A4コピー用紙10枚(手差し) A4コピー用紙600枚(自動細断)
ダストボックス容量	110L	定格時間	240分
細断形状	マイクロカット(2×15mm)	投入幅	230mm(A4)
電源	AC100V(50/06Hz)	消費電力	450W(50/60Hz)
サイズ	510(W)×593(D)×1033(H)mm	重量	48kg
キャスター	自在×4	機能	スリープモード、ビンフルストップ、オートカットオフ、リバーススイッチ、オートスタート＆ストップ、インターロックスイッチ、オートリバース

作業は紙を置いて閉めてスタートを押す3ステップのみ、細断中そばにいる必要はありません。
カバーを開けて紙をセットするだけで細断できます。
静音、省エネタイプ
細断終了後、数分間使用しない場合、自動的にスリープモードに移行します。

細断くずがダストボックス内の規定の量を超えると、センサーが感知し細断を停止/拒否します。
用紙の挿入などの感知を耐久性に優れた光センサーで行います。
連続運転でモーターに負担がかかった場合など自動的に休止します。
紙詰まりなどが起こった場合、ボタンひとつで逆回転できます。
用紙を投入口に挿入すると自動的に作動し、細断が終わると停止します。
本体からダストボックスが離れる、またはドアを開けると、自動的に作動を停止します。
紙詰まりなどの際、自動的に逆回転し、つまった細断物の除去を容易にします。

代替品

	品番 EA763ZD-71 **コメント** 仕様確認してください。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.