品番：EA764A-116

品名：ソケット付USBシガーチャージャー(TypeA/C)

販売価格	4,300円（税抜）／ 4,730円（税込）		
カタログ価格	4,300円（税抜）／4,730円(税込)		
在庫数	最新在庫：0　（2025/07/18 00:27現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2520ページ		

最大20Wの高出力でiPhoneなどのスマートフォンを急速充電できる、カーチャージャー。アクセサリーソケット付き。12V/24V車対応。直付けタイプ。

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	CAR-CHR81CPD
コネクタ	（入力）シガープラグ（出力）アクセサリソケット、USB Type-Cコネクタ メス、USB Aコネクタ メス	定格入力	DC12V/24V
定格出力	【アクセサリソケット+USB（最大出力）】DC12V車/合計96W、DC24V車/合計168W【アクセサリソケット】DC12V車/12V/6A（最大72W）、24V車/24V/6A（最大144W）【USB Type-Cポート】5V/3A、9V/2.2A、12V/1.67A（最大20W）　※接続する機器により自動で切り替わります。【USB Aポート】5V/2.4A（最大12W）	電源	アクセサリソケット
USB Aポート数	1ポート	USB Type-Cポート数	1ポート
ソケット数	1個	PD	～20W
サイズ	W59.2×D52.9×H99.7mm	重量	約66g

セット内容	本体、取扱説明書・保証書	対応車種	DC12V/24V マイナスアース車※一部の輸入車などの車種によっては、シガーソケットのコネクタ形状が異なり、使用できない場合があります。
充電対応機器	【USB Type-Cポート】USB Power Delivery 20Wの規格内での充電に対応したスマートフォン・タブレット【USB Aポート】各種スマートフォン・タブレット、iPad、iPhone、その他、5V/2.4Aまでの出力で充電可能な機器		

USB Power Delivery規格に対応したUSB Type-CポートとUSB Aポート、アクセサリソケットを搭載したカーチャージャーです。

USB Type-Cポートは、最大20WまでのUSB PD出力に対応し、PD充電に対応するスマホ、タブレットに最大12Vの高出力で急速充電ができます。

USB Aポートは、最大5V/2.4Aまでの出力が可能で、接続機器を自動認識し、機器に合わせた最大出力で充電が行えます。

アクセサリソケットを1口搭載しているので、本製品を接続してもドライブレコーダーなどのソケット給電機器の接続が可能です。

12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどの大型車でも使用できます。

アクセサリソケットの最大出力は、12V車は12V/6A(96W)、24V車は24V/6A(144W)です。

USBポート、アクセサリソケット合わせて、12V車は最大96W、24V車は168Wまでの出力が可能です。

ポートの向きを4段階で角度調節することができます。
≪ご注意≫※最大出力値を上回る出力を必要とする機器の接続はできません。※USB Power Delivery規格による充電は、接続する機器がUSB Power Delivery規格に対応している必要があります。非対応の機器の場合は、5Vでの充電となります。※USB Power Delivery充電の出力は、対応機器を接続すると接続機器に合わせて自動で切り替わります。※USB充電ケーブルは付属していません。※純正ケーブル、またはUSB規格認証品のケーブルを使用してください。※ご使用の機種によっては充電できない場合があります。※機種や使用状況によって充電時間に差が出る場合があります。

代替品

品番 EA764A-117

コメント 1.2m ｹｰﾌﾞﾙ付

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.