品番：EA764AA-162A

品名：[充電式] ワイヤレスマウス(ﾄﾗｯｸﾎﾞｰﾙ)

販売価格	11,000円（税抜）／ 12,100円（税込）		
カタログ価格	11,000円（税抜）／12,100円(税込)		
在庫数	最新在庫：4　（2025/07/18 17:00現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1918ページ		

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	MA-BTTB186BK
インターフェイス	Bluetooth	サイズ(W×D×H)mm	104.9×128.1×47.2
重量	126g	分解能	600・800・1200・1600カウント/インチ ※カウント切替えボタン付き
対応OS	Windows 11・10・8.1・8 macOS（Monterey）12、macOS（BigSur）11、macOS 10.13～10.15 ※macOS・iPadOS・iOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。 iPadOS 15～13 iOS 15～13 ChromeOS Android 12～8	カラー	ブラック
適合規格	Bluetooth　Ver.5.1　Class2	周波数範囲	2.402～2.480GHz
プロファイル	HID（Human　Interface　Device Profile）	通信範囲	木製机（非磁性体）：半径約10m スチール机（磁性体）：半径約2m ※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。

読み取り方式	光学センサー方式	電池性能	連続動作時間：約20時間 連続待機時間：約4000時間 使用可能日数：50日
ボタン数	5ボタン	ボタン	左ボタン、右ボタン、ホイール（スクロール）ボタン、戻るボタン、進むボタン
静音	左右ボタン、サイドボタン、ホイールボタン、カウント切り替えボタン	ボールサイズ	直径約34mm
ケーブル長	約1.5m	付属品	トラックボール、充電用ケーブル

指でボールを転がしてカーソルを操作する、トラックボールです。
力まずリラックスした状態で使用できる、親指操作タイプです。
手のひらを軽く添えるだけでフィットするエルゴノミクス形状です。
親指で動かすのにちょうど良い34mm中型サイズのボールを採用しています。
Webブラウザなどで「戻る」「進む」の操作をスピーディーに行える、戻る・進むボタン付きです。 ※Apple Macシリーズでは使用できません。
カーソルスピードを600・800・1200・1600カウントの4段階で切り替えることができます。
左右ボタン、サイドボタン、ホイール（スクロール）ボタン、カウント切替えボタンに静音スイッチを採用しています。
Bluetooth Ver.5.1規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバーなしで接続できます。
通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。
Android搭載のスマートフォンやタブレットでも使用できます。 ※AndroidでもBluetoothマウスに対応していない場合があります。使用されている製品の仕様などをよくご確認ください。
人間工学形状で、手首を自然な形に保つエルゴノミクスデザインのワイヤレスブルーLEDマウスです。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.