品番：EA764AD-75

品名：[10ﾎﾟｰﾄ] USB3.2ハブ(充電ﾎﾟｰﾄ付

販売価格	15,200円（税抜）／ 16,720円（税込）		
カタログ価格	15,200円（税抜）／16,720円(税込)		
在庫数	最新在庫：1　（2025/08/04 16:51現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1936ページ		

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	USB-3H1006BK
ACアダプタ	有	PD対応	非対応
ご購入前にご確認ください	※USB2.0/1.1規格の製品を接続する場合、最大転送速度は遅いほうの規格になりますのでご注意ください。 ※本製品はUSBハブですが全てのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。 ※本製品はUSB3.2 Gen1（USB3.1/3.0）規格に対応しておりますがUSB3.2 Gen1（USB3.1/3.0）の理論値（5Gbps）の転送速度を保証するものではありません。	インターフェース規格	USB 3.2/2.0/1.1 Gen1
カラー	ブラック	ケーブル長	約1m
コネクタ形状	USB3.2 Gen1（USB3.1 Gen1/USB3.0）Aコネクタ メス×10（ダウンストリーム）※充電ポート3ポートUSB3.2 Gen1（USB3.1 Gen1/USB3.0）USB Bコネクタ メス×1（アップストリーム）	コネクタ形状（PC接続側）	USB A
サイズ	W145×D75×H27mm	ポート数（合計）	10ポート
供給電流	900mA 最大（1ポートあたり） ※充電同期ポートは最大1.5Aまで出	重量	約148g

	力できます。 ※全ポートは合計で最大13Aまで ※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。		
通信速度	5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps（理論値）	電源	セルフパワー
付属品	USBケーブル（約1m）、ACアダプタ（DC20V 3.25A ケーブル長/約1.5m）、電源ケーブル（約1.7m）	対応機種	Windows搭載（DOS/V）パソコン Apple Macシリーズ Chrome OS搭載パソコン ＜注意事項＞ ※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。 ※USB 3.2 Gen1（USB3.1 Gen1/USB3.0）の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB 3.2 Gen1（USB3.1 Gen1/USB3.0）ポートが必要です。 また接続ケーブルについても、USB 3.2 Gen1（USB3.1 Gen1/USB3.0）規格に準拠したUSB 3.2 Gen1（USB3.1 Gen1/USB3.0）ケーブルが必要です。 ※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。
対応OS	Windows 11・10・8.1・8・7 macOS（Monterey）12、macOS（Big Sur） 11、macOS 10.12～10.15 Chrome OS		
USB3.2 Gen1に対応した10ポートセルフパワーUSBハブです。			
USB3.2 Gen1 Aコネクタでパソコンなどに接続することが可能です。			
スマートフォン、タブレットなどを充電ができる充電ポートを3ポート搭載しています。※最大1.5A			
AC電源のセルフパワーで、安定した電力供給ができます。			

代替品

	品番　EA764AD-85 **コメント**　ポート数：4ポート

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.