品番：EA764AD-85

品名：[4ﾎﾟｰﾄ] USB3.1ﾊﾌﾞ(急速充電ﾎﾟｰﾄ付)

販売価格	6,900円（税抜）／ 7,590円（税込）		
カタログ価格	6,900円（税抜）／7,590円(税込)		
在庫数	最新在庫：1　（2025/08/04 18:39現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1936ページ		

充電ポートを1つ装備したACアダプタ付きのUSB3.1 Gen1（USB3.0）4ポートハブ。

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	USB-3H420BK
インターフェース規格	USB仕様 Ver.3.2 Gen1（USB3.1 Gen1/USB3.0）準拠（USB Ver.2.0/1.1上位互換）	通信速度	5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps（理論値）
コネクタ	USB3.2 Gen1（USB3.1/USB3.0）Aコネクタ メス×4（ダウンストリーム） USB3.2 Gen1（USB3.1/USB3.0）Aコネクタ オス×1（アップストリーム）	電源	セルフパワー・バスパワー両対応※本製品はセルフパワー・バスパワーの両方に対応していますが、接続する周辺機器により動作しない場合があります。
供給電流	最大900mA（1ポートあたり）※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。※充電同期ポートは最大2.1Aまで出力できます。※4ポートで合計最大3Aまで。（セルフパワー時）	サイズ	W95xD31xH14mm
重量	約44g（本体のみ）	ケーブル長	約0.3m
付属品	ACアダプタ（DC5V 3A ケーブル長/約1.5m）	対応機種	Windows搭載（DOS/V）パソコン Apple Macシリーズ Chrome OS搭載パソコン＜注意事項＞※標準で各種対応のUSBポートを持ち、パソコン本体メーカーが対応USBポートの動作保証をしている機種。※USB3.2 Gen1

			(USB3.1/3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートが搭載されており、接続するケーブルや機器についてもUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)に対応している必要があります。※USB2.0/1.1規格の製品を接続する場合、最大転送速度は遅いほうの規格になります。※本製品はUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)規格に対応しておりますが、USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の理論値（5Gbps）の転送速度を保証するものではありません。※本製品はUSBハブですが、全てのUSB機器に接続できるものではありません。また動作を保証するものではありません。※USBスキャナーやスキャナーを搭載した複合機、USB機器の認識にシビアなUSB機器についてUSBハブ経由では正常に動作しない場合があります。※2.4GhzやBluetoothのワイヤレス機器（キーボード、マウス等）は、USB3.1ポートに接続すると正常に動作ない場合があります。その場合はUSB2.0ポートに接続する、USB2.0のUSBハブなどを使用して接続してください。
対応OS	Windows 11・10・8.1・8・7・Vista・XP（SP1以降）macOS 12・11、macOS 10.12～10.15、Mac OS X 10.4～10.11、Chrome OS		

USB3.2 Gen1（USB3.1/USB3.0）4ポートのUSBハブです。
安定した動作ができるACアダプタ付きです。
最大2.1A出力対応した充電ポートを1ポート搭載しています。※パソコン接続時には最大1.5Aしか出力されません。
ケーブル直付タイプです。
USB3.2 Gen1（USB3.1/USB3.0）のスーパースピードモード（5Gbps・規格値）に対応しています。＜ご購入前にご確認ください＞ ※USB2.0/1.1規格の製品を接続する場合、最大転送速度は遅いほうの規格になりますのでご注意ください。 ※本製品はUSBハブですが全てのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。 ※本製品はUSB3.2 Gen1（USB3.1/USB3.0）規格に対応しておりますがUSB3.2 Gen1（USB3.1/USB3.0）の規格値（5Gbps）の転送速度を保証するものではありません。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.