品番：EA764AG-106

品名：15.6インチ ポータブルモニター

販売価格	37,600円（税抜）／ 41,360円（税込）		
カタログ価格	37,600円（税抜）／41,360円(税込)		
在庫数	最新在庫：0　（2025/08/02 21:02現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			

仕様

メーカー	アイリスオーヤマ（IRIS OHYAMA）	型番	ILD-A16262KS-B
仕様	15.6インチ	消費電力	8W
サイズ	356(W)×9(D)×227(H)mm	重量	約0.55g
入力端子	USB　Type　C×2、Mini HDMI×1	出力端子	ヘッドホン端子（3.5mmステレオミニジャック）
アスペクト比	16:9	パネルタイプ	15.6インチ LEDバックライト液晶 ノングレア
表示色	26.2万色	最大解像度	FHD 1920×1080/60Hz
視野角度（水平／垂直）	178°／178°	スピーカー出力	1W×2
付属品	スタンドカバー、USB TypeC-TypeCケーブル、TypeA-TypeCケーブル、HDMI miniHDMIケーブル、クリーニングクロス	材質	アルミニウム

軽量・薄型で持ち運びに便利なポータブルモニター
ディティールまで明瞭に再現する色彩美 角度が変わっても、ほとんど色味が変わらず視聴できます
画面のカクつきも少なくストレスフリーな使用感
動きの速い映像もハッキリ写すので、動画視聴・ゲーミングにもおすすめです

目の負担を軽減するノングレア液晶
薄型で軽量のため、出先での使用に持ち運びも便利
自立型スタンドケース付属で抜群の使い心地 高い互換性で多様ケースとして液晶の傷・汚れを防止するのはもちろん、使用時はモニターを立ててもご使用頂けます。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.