品番：EA764AJ-97

品名：2.0m USBケーブル(A-B/2.0対応/ﾉﾝﾊﾛｹﾞﾝ)

販売価格	1,560円（税抜）／ 1,716円（税込）		
カタログ価格	1,560円（税抜）／1,716円(税込)		
在庫数	最新在庫：0　（2025/07/22 00:26現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			

地球にやさしいECO USBケーブル!　2m

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	KU20-EC2K
コネクタ	USBシリーズ　Aコネクタオス-USBシリーズ　Bコネクタオス	コネクタサイズ	Aオス（約W15.3×D39×H7.5mm）/Bオス（約W11.5×D39×H10.7mm）（シェル部は含まず）
ケーブル長	2m	ケーブル直径	約5mm
ケーブル規格	UL20276	カラー	ライトグレー
対応機種	パソコン：USBポート（USB Aコネクタメス）を持っている機種 周辺機器：標準USB Bコネクタメスを持っている機種		

USB2.0規格・USB1.1規格準拠のパソコンとUSB機器（プリンター・HDD・USBハブ・スキャナ等）との接続や、USBハブとUSB機器を接続する時に使用するケーブルです。（「シリーズA」コネクタを持つ機器と「シリーズB」コネクタを持つ機器とを接続します）

USB2.0の「Hi-SPEED」モード（転送速度480Mbps）に対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定された特性インピーダンス・信号減衰量などのケーブルの性能をクリアしているケーブルです。USB1.1規格（転送速度12Mbps・1.5Mbps）の機器にも使用できます。

銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。

芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。

内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝

撃性にも優れています。
サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン（コンタクト）を使用しています。
土壌や地下水などの環境汚染の原因となる鉛を含まない無鉛ハンダを使用しています。
焼却時に有害な物質を発生しない非塩ビケーブル（ケーブル線材）と非塩ビコネクタ（コネクタカバーの樹脂成型部）を使用しています。
簡素化した簡易包装パッケージで、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単です。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.