# 品番：EA764AJ-99A

# 品名：5.0m USBケーブル(A-B/2.0対応/ﾉﾝﾊﾛｹﾞﾝ)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 2,400円（税抜）／ 2,640円（税込） | | |
| カタログ価格 | 2,400円（税抜）／2,640円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫：0　（2025/07/23 08:01現在） | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | | | |



**仕様**

| | | | |
|---|---|---|---|
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | KU20-EC5K2 |
| コネクター形状 | USB（A）オス-USB（B）オス | 長さ | 5.0m |
| 対応機種 | USBポート（USB(A)コネクタメス）を持つパソコン及び、USB HUB、HDDなどのUSB Bコネクタメスを持つ周辺機器 | カラー | ライトグレー |
| ケーブル規格 | UL20276 | 結線 | ストレート全結線 |
| ケーブル直径 | 5.8mm | | |

地球にやさしいノンハロゲンUSBケーブルです。

芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。

USB2.0規格・USB1.1規格準拠のパソコンとUSB機器（プリンター・HDD・USBハブ・スキャナなど）との接続や、USBハブとUSB機器を接続する時に使用するケーブルです。（「シリーズA」コネクタを持つ機器と「シリーズB」コネクタを持つ機器とを接続します）

USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0/1.1両方の機器を接続することができます。

焼却時に有害な物質を発生しない非塩ビケーブル（ケーブル線材）と非塩ビコネクタ（コネクタカバーの樹脂成型部）を使用しています。

非塩ビ素材を使用していますので焼却時に有害な物質を発生せず、環境に優しいパッケージです。

パッケージを簡素化していますので、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単です。

銅製高密度編み組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。

| |
|---|
| 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 |
| 錆にも強く経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン（コンタクト）を使用しています。 |
| 土壌や地下水などの環境汚染の原因となる鉛を含まない無鉛ハンダを使用しています。 |

**株式会社エスコ**
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.