品番：EA764AW-22

品名：210万画素 WEBカメラ(10倍ｽﾞｰﾑ)

販売価格	116,000円（税抜）／ 127,600円（税込）		
カタログ価格	116,000円（税抜）／127,600円(税込)		
在庫数	最新在庫：1　（2025/08/04 05:52現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1909ページ		

光学10倍ズームを搭載の会議用カメラ

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	CMS-V54BK
サイズ(W×D×H)mm	180×112×129	重量(g)	550
センサー	CMOSセンサー	センサーサイズ	1/2.9
レンズ	F1.6-2.5　f=4.7mm-47mm	画素数	210万画素
インターフェース	USB2.0 USB Aコネクタ	画角	62°※水平画角
ビデオ解像度	1920×1080、1280×720、640×480、640×360	ビデオフォーマット	MJPEG、YUY2
倍率	10倍	付属品	取扱説明書、USBケーブル、リモコン、壁取付金具、タッピングネジ×4本、アンカー×4本、固定用ボルト×1本、単四乾電池×2本（テスト用）
マイクなし			
光学10倍ズームレンズを搭載した会議用カメラです。			
USBケーブルを接続するだけで高画質なビデオ会議が可能です。			

付属のリモコンを使い水平±165°、垂直−30°〜+30°の範囲でカメラの向きを変更できます。
210万画素、1/2.9インチHD CMOSセンサー、解像度1920×1080フルHD画像を実現しました。
ZoomやMicrosoft Teamsなどの各種ビデオチャットに対応しています。
MJPEG出力フレームレート1080P/30fpsです。
壁取り付け金具付きで、天井や壁などに取り付けも可能です。
カメラ用三脚穴を内蔵しています。市販のカメラ用三脚に取り付けできます。
USBケーブル1本で動作可能、別途電源接続は不要です。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.