品番：EA764BB-169

品名：20 m LANｹｰﾌﾞﾙ(CAT6/10Gbｲｰｻﾈｯﾄ対応/黒)

販売価格	6,190円（税抜）／ 6,809円（税込）			
カタログ価格	6,190円（税抜）／6,809円(税込)			
在庫数	最新在庫：1　（2025/12/16 18:24現在）			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ	1950ページ			

超高速10ギガビットイーサネット完全対応、CAT6A LANケーブル

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	KB-T6ATS-20BK
カテゴリー	6A準拠	コネクタ形状	RJ45
長さ(m)	20	直径	7.1mm
カラー	ブラック		

曲げても折れないナイロン製ツメと弾力性に優れたPVC（ポリ塩化ビニル）製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタで、信頼の三重構造です。
カテゴリ5eの5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域を実現しました。余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。
10ギガビットイーサネットにも完全対応しているので、これからの超高速ネットワークにも対応できます。
ケーブル内には十字介在が入っており、信号線同士の電磁波干渉を防ぎ、電気特性の大幅安定を実現します。
火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。
RoHS対応品
単線仕様

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）

© 2018 ESCO Co.,Ltd.