品番：EA764BB-264A

品名：3 m LANｹｰﾌﾞﾙ(CAT6/つめ折れ防止/ﾌﾞﾙｰ)

販売価格	1,550円（税抜）／ 1,705円（税込）		
カタログ価格	1,550円（税抜）／1,705円(税込)		
在庫数	最新在庫：1　（2025/11/18 18:30現在）		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1950ページ		







仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	KB-T6TS-03BL
カテゴリー	6準拠	コネクタ形状	RJ45
長さ(m)	3	直径	6.4mm
カラー	ブルー		

曲げても折れないナイロン製ツメと弾力性に優れたPVC（ポリ塩化ビニル）製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタで、信頼の三重構造です。
伝送速度1000Mbps(1Gbps)のギガビットイーサネットに完全対応したカテゴリ6適合のLANケーブルです。
カテゴリ5eの2.5倍の伝送帯域250MHzを実現します。
,"仕様
RoHS対応品
単線仕様

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.