品番：EA764BB-404

品名：300m LANｹｰﾌﾞﾙ(CAT6/UTP/青)



販売価格	49,400円（税抜）／ 54,340円（税込）		
カタログ価格	49,400円（税抜）／54,340円(税込)		
在庫数	最新在庫：2　（2025/11/18 12:08現在）		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1950ページ		

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	KB-C6L-CB300BLN
カラー	ブルー	ケーブル長	300m
周波数特性	250MHz	ケーブル直径	5.8mm
ケーブル構造	UTP4対(8芯)、単線(24AWG)	対応伝送帯域	カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
形状タイプ	スタンダードタイプ、自作用	結線仕様	ストレート結線
通信速度	1Gbps	特性インピーダンス	100Ω
自作用UTPカテゴリ6単線ケーブルです。(コネクタは付属していません)			
長さがわかるレングスマークが1mピッチで付いています。			
ギガビットイーサネットに対応したカテゴリ6適合のLANケーブルです。			
伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現しています。			
RoHS指令対応品			

代替品

	品番	EA764BB-414

	コメント　同 難燃性

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.