

LED WORKLIGHT

HATAYA

屋外用

PS
E

45W LED投光器

多彩な取り付けができる軽量・薄型LED投光器



用途に合わせて使える

多彩な取付使用方法

床置き バイス取付 吊り下げフック取付

単管クランプ取付 三脚スタンド*

※三脚スタンドは別売となっております。

照射エリアによって切り替えられる

明るさ切り替え式

明るさ Hi時 4,500 Lm(ルーメン)
Low時 2,250 Lm(ルーメン)

連結点灯や補助電源に

防雨型コンセント2個付



軽量・薄型樹脂ボディ

新機構! アース可倒式

オレールプラグ

オレールプラグ紹介動画



Youtubeへリンクします。



QRコードを
読み取って
ください



LED WORKLIGHT

HATAYA LED WORKLIGHT

45W LED投光器



H315×W385×D98
(フック、アームは除く)

防塵・防水
IP55
三脚取付部
φ27

床置き

45W LED
色温度 **5000K**
昼白色
全光束 **4500** ルーメン
Hi時(100%)
全光束 **2250** ルーメン
Low時(50%)
明るさ2段階切り替え式

軽量・薄型ボディ
最大10灯までの連結点灯や
補助電源に使えるコンセント2個付

バース取付

吊り下げ
フック取付

三脚
スタンド
取付

単管
クランプ
取付
(φ48.6)

三脚スタンドは
別売り

■主な特長

- 雨中でも安心の屋外用防雨型(IP55)
- 床置き、バース取付、単管クランプ取付
吊り下げフック取付など多彩な取付方法

■新機構

アースピン可倒式プラグ
オレールプラグ
アースピンの接続状態が
外から目視確認できる



アースピン状態が
外から分かる!

プラグは常時2P接地付
状態。2Pプラグで接続し
てもコンセントから抜く
と2P接地付プラグに自
動で戻ります。



特許登録済

2P/2P接地付兼用
防雨型コンセント2個付
灯体背面に連結点灯や灯体から
電源が取れるコンセント2個付
2P/2P接地付兼用タイプなので、
防雨型2P/2P接地付プラグの
どちらでも隙間なく接続できます

■連結点灯

10灯まで

コンセント仕様
定格／2P・15A・125V 接地付
形状×個数／①×2




屋外使用も安心の防雨型
IP55の安全設計



本体背面にスイッチを装備

明るさ2段階切り替え式
使用場所に合わせて調節できます

■照度表



HATAYA JANコード 49-30510

型 式	電線仕様		コンセント仕様		照明装置	定 格 (電圧・消費電力) 周波数	摘 要	質量 (kg)
	長さ(m)	種別・太さ(mm)・心数(C)	定 格	形状×個数				
ZLF-45K	5	VCT 1.25 × 3 (接地付)	2P・15A・125V 接地付	①×2	白色LED	100V・45W 50/60Hz兼用	屋外用防雨型 VM-4型バース 単管クランプ付	4.0

●上記製品には①②兼用プラグがついています。●LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが若干異なる場合があります。●電源電圧はAC100Vの±10%の範囲内(90~110V)の安定した電源を使用してください。●発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。●本製品は仮設作業用です。施設照明用途には使用しないでください。●連結点灯時、コンセントを使用する場合は照明も含めて合計14A(1400W)以下でご使用ください。



安全に関するご注意

ご使用の前に、取扱説明書をよくお読みいただいた上で、正しくお取り扱いください。

※仕様は品質向上のため、予告なしに変更する場合があります。

株式会社ハタヤリミテッド 株式会社 畑屋製作所

ハタヤリミテッド本社／〒460-0011 名古屋市中区大須四丁目10番90号 TEL (052) 261-3821 (代)

畑屋製作所本社工場／〒467-0854 名古屋市長区瑞穂区浮島町12番24号 TEL (052) 692-7211 (代)

岐阜工場／〒501-0314 岐阜県瑞穂市十八条586番3 TEL (058) 328-5700 (代)

●東京支社 ●大阪支社 ●仙台支社 ●北関東支社 ●新潟支社

●名古屋支社 ●広島支社 ●福岡支社 ●札幌営業所 ●岐阜物流センター

■関連会社

ハタヤオーケーエス株式会社 〒143-0004 東京都大田区昭和島一丁目1番5号

松栄興産 株式会社 〒467-0854 名古屋市長区瑞穂区浮島町12番24号



顧客サービスデスク **0120-686-888** (通話料無料) ホームページ <https://www.hataya.jp>

2020.9 DNP 5 ③ 38 311c