

# LED WORKLIGHT

HATAYA

屋外用

PS  
E

## 100W / 200W LED 投光器

建築土木工事、道路工事、工場、屋外イベントなどに最適です

高輝度!高効率!

&

コンパクト設計

選べる2タイプ

100Wタイプ

バース取り付けタイプ

全光束 13,500Lm

200Wタイプ

灯体のみ

全光束 27,000Lm

固有エネルギー消費効率

135Lm/W

100%~10%の無段階

調光機能付



200Wタイプ  
LE-2005KD

100Wタイプ  
LEV-1005KD

LED WORKLIGHT

# HATAYA LED WORKLIGHT


100W・200W LED投光器

固有エネルギー消費効率

高輝度・高効率100W・200WLEDの強烈な明るさ(135Lm/W)  
作業現場を広範囲に照らすコンパクト設計の2タイプ。

**100W** 全光束 **13500Lm** **5000K** 昼白色 **パイプ取り付けタイプ**


灯体部寸法 / W390×H225×D235mm  
※パイプ部は除く



■特長

- 高輝度・高効率100W LED光源
- ・LED寿命は約40,000時間  
※使用状況、使用環境によって異なります
- ・電源投入ですぐに100%点灯
- ・紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せ付けません
- 雨中でも安心の屋外用防雨型
- パイプでガッチリ固定  
(ツカミ幅98mm)
- ガードネット付
- 2P/2P接地付兼用  
フキユートビプラグ付


■照度



三脚取付部 **φ27**

**200W** 全光束 **27000Lm** **5000K** 昼白色 **灯体のみ**


灯体部寸法 / W390×H420×D235mm



■特長

- 高輝度・高効率200W LED光源
- ・LED寿命は約40,000時間  
※使用状況、使用環境によって異なります
- ・電源投入ですぐに100%点灯
- ・紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せ付けません
- 雨中でも安心の屋外用防雨型
- 照明部は上下左右それぞれで  
首振り可能
- ガードネット付
- 2P/2P接地付兼用  
フキユートビプラグ付


■照度



三脚取付部 **φ27**

※三脚スタンド等については弊社までお問い合わせください

■主な用途



■仕様表

HATAYA JANコード 49-30510

型式	電線仕様		照明装置	定格 (電圧・消費電力 周波数)	調光機能	摘要	三脚 取付部 寸法	質量 (kg)	梱包 (台)
	長さ(m)	種別・太さ(mm)・心数(C)							
100Wタイプ									
<b>LEV-1005KD</b>	5	ソフトケーブル VCT 0.75 × 3 2P/2P接地付兼用プラグ付	100W 高輝度LED	100V・100W 50/60Hz兼用	無段階調光 (100~10%)	VM-4型 パイプ付	φ27	7.5	1
200Wタイプ									
<b>LE-2005KD</b>	5	ソフトケーブル VCT 0.75 × 3 2P/2P接地付兼用プラグ付	200W 高輝度LED	100V・200W 50/60Hz兼用	無段階調光 (100~10%)	灯体のみ	φ27	11.5	1

●調光電線プラス2m付。●電源電圧はAC100Vの±10%の範囲内(90~110V)の安定した電源を使用してください。●発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。●LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが若干異なる場合があります。●本製品は仮設用です。施設照明用途には使用しないでください。



安全に関するご注意

ご使用前に、取り扱い説明書をよくお読みいただいた上で、正しくお取り扱いください。

※仕様は品質向上のため、予告なしに変更する場合があります。

株式会社 **ハタヤリミテッド** 株式会社 **畑屋製作所**

ハタヤリミテッド本社 / 名古屋市中区大須四丁目10番90号 〒460-0011 TEL (052) 261-3821 (代)  
畑屋製作所本社工場 / 名古屋市長瑞穂区浮島町12番24号 〒467-0854 TEL (052) 692-7211 (代)  
岐阜工場 / 岐阜県瑞穂市十八条586番3 〒501-0314 TEL (058) 328-5700 (代)  
●東京支社 ●仙台支店 ●北関東支店 ●名古屋支店 ●大阪支店 ●福岡支店  
●札幌営業所 ●三条営業所 ●広島営業所 ●岐阜物流センター

■関連会社

**ハタヤオーケーエス株式会社** 東京都大田区昭和島一丁目1番5号 〒143-0004

**松栄興産株式会社** 岐阜県瑞穂市十八条586番3 〒501-0314

顧客サービスデスク **0120-686-888** (通話料無料) **ホームページ** <http://www.hataya.jp>