

USB CORDREEL

HATAYA

新製品

屋内用



S-30U4型が
一般社団法人
防災安全協会
防災製品等推奨品に
認定されました

USB ^{4PORT} ポート付コードリール

100Vコンセント付コードリールに携帯電話やスマートフォンなどのモバイル端末の充電ができるUSBポートを装備！

最大2A
4ポート合計4A



照明などAC100V機器の電源に



スマートフォン、タブレットの充電に

NEW

接地付タイプ

漏電遮断器付タイプ

追加ラインアップ！



防災備蓄用品に
おすすめです

USB CORDREEL

HATAYA USB CORDREEL

USBポート付コードリール

100Vコンセントを使用しながらスマートフォンやタブレットなどを同時に充電できるUSBポート搭載!!

最大**2A**
4ポート合計4A

●標準型



S-30U4 防災安全協会
防災製品等推奨品

[JANコード] 49-30510-40650-3

コンセント仕様 AC100V II × 2 USB II × 4

電線仕様/VCT1.25mm² × 2心
コンセント定格/2P・15A・125V
質量/5.7kg
梱包/4台 発送単位/4台

●ACコンセントは合計1400Wまで使用できます。●発電機に接続する場合はインバーター式発電機をご使用ください。●本製品にはUSBケーブルは付属しておりません。市販のUSBケーブル(タイプA)をご使用ください。

●標準型【接地付】




GS-30U4K **EA815BV-30**

[JANコード] 49-30510-40651-0

コンセント仕様 AC100V II × 2 USB II × 4

電線仕様/VCT2.0mm² × 3心
コンセント定格/2P・15A・125V 接地付
質量/7.3kg
梱包/3台 発送単位/3台



●漏電遮断器付






GSB-30U4K

[JANコード] 49-30510-40652-7

コンセント仕様 AC100V II × 2 USB II × 4

電線仕様/VCT2.0mm² × 3心
コンセント定格/2P・15A・125V 接地付
漏電遮断器/規格 質量/7.5kg
梱包/3台 発送単位/3台



こんなところで... 電源元が少なくなる工事現場やイベント、災害時の避難所でのUSB機器の充電に

■USB仕様表(全機種共通)

定格出力	コネクタ形状	ポート数
DC5V 最大2A (4ポート合計 4A)	USBタイプA(メス)	4 防塵カバー付

対応機器 USBポートを利用する充電用機器

※接続する機器によって最大出力電流は異なります。
 ※全てのUSB機器の充電を保証するものではありません。
 ※本製品の使用にあたり、各種データ消失に関する損害や修理について当社は責任を負いかねます。

安全に関するご注意 ご使用の前に、取扱説明書をよくお読みいただいた上で、正しくお取り扱いください。

※仕様は品質向上のため、予告なしに変更する場合があります。※上記価格に消費税は含まれておりません。

株式会社ハタヤリミテッド 株式会社 畑屋製作所

ハタヤリミテッド本社/名古屋市中区大須四丁目10番90号 〒460-0011 TEL(052)261-3821(代)
 畑屋製作所本社工場/名古屋市瑞穂区浮島町12番24号 〒467-0854 TEL(052)692-7211(代)
 岐阜工場/岐阜県瑞穂市十八条586番3 〒501-0314 TEL(058)328-5700(代)
 ●東京支社 ●大阪支社 ●仙台支店 ●北関東支店 ●名古屋支店
 ●広島支店 ●福岡支店 ●札幌営業所 ●新潟営業所 ●岐阜物流センター

■関連会社
ハタヤオーケーエス株式会社 東京都大田区昭和島一丁目1番5号 〒143-0004
松栄興産株式会社 名古屋市瑞穂区浮島町12番24号 〒467-0854