品番：EA764CG-42

品名：2m 光ファイバーケーブル(LCSC/ﾏﾙﾁﾓｰﾄﾞ)



販売価格	7,180円（税抜）／ 7,898円（税込）		
カタログ価格	7,180円（税抜）／7,898円(税込)		
在庫数	最新在庫：1　（2025/12/15 20:18現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1948ページ		

外部からのノイズの影響がなく安定した高速通信、長距離信号転送が可能な光ファイバーケーブル(LC-SCコネクタ/マルチモードGI)

仕様

メーカー	エレコム	型番	OC-LCSC5/2
ファイバータイプ	マルチモード	コネクター形状	LCコネクタ×2-SCコネクタ×2
長さ(m)	2	ケーブル径	φ2.0mm
光ファイバーコア径	50μm	光ファイバークラッド径	125μm
芯数	2	適合規格	1000BASE-LX、1000BASE-SX、100BASE-FX
材質	PVC		

光で信号を伝送し、大容量のデータ伝送が可能な光ファイバーケーブルです。

ギガビットイーサネット規格(1000BASE-LX/1000BASE-SX)伝送に対応した光ネットワークケーブルです。

外部からのノイズの影響がなく安定した高速通信、長距離信号転送が可能です。

取り外し可能なプッシュプル方式のLC/SCコネクタです。

信号の歪みを改善し、安定したデータ伝送が可能なグレーデッドインデックス・マルチモード（GI）です。

安心の国内全数検品および端面清掃、シリアルナンバー管理製品です。

自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。

環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.