品番：EA764DA-1

品名：1次元バーコードリーダー(Bluetooth対応)

販売価格	66,400円（税抜）／ 73,040円（税込）		
カタログ価格	66,400円（税抜）／73,040円(税込)		
在庫数	最新在庫：2　（2025/05/01 20:04現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1924ページ		

充電タイプの小型、軽量設計で、モバイルにも最適のBluetoothバーコードリーダ。

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	BCR-001
対応コード	1次元	センサー	CCD
対応OS	Windows 11・10・8.1・8（64bit/32bit）・7（64bit/32bit）・Vista macOS 12・11、macOS 10.12～10.15、Mac OS X 10.8～10.11 iOS 5.0以降、 Android OS 4.1～9.0 ※機種により対応できないものがあります	読取距離	40～280mm
PCS値	0.3min	分解能	0.1mm（4mil）
スキャン速度	650スキャン/秒	通信距離	10m（屋外環境）
サイズ	27.5(W)×68(D)×16(H)mm	重量	27g
付属品	USB充電ケーブル(1.5m)、ストラップ、ケース	接続方式	Bluetooth
動作回数目安	5400回、5秒/1スキャン時（フル充電時)※Bluetooth接続状態で、5秒に1回スキャンした場合。	光源	緑色LED（525nm）
適合規格	Bluetooth　クラス2（SPP/HIDサ		

	ポート)		

読み取ったバーコードのデータをパソコン、タブレット、スマートフォンなどに送ることができます。
抗菌仕様
高性能緑色光CCDスキャナーを搭載し、視認性が良く、非接触でのバーコードの読み取りを実現します。
小型・軽量設計で、Bluetooth接続可能なバーコードリーダです。
充電タイプなので電池を交換する必要もなく経済的です。
Bluetooth記録モードと内蔵メモリ記録モードに対応しており、使用環境によって使い分けが可能です。
Bluetooth クラス2に適合しており、屋外で10mの無線通信が可能です。
BluetoothプロファイルSPPまたはHIDに対応しているので、Windows パソコンはもとより、Apple Mac、iPadやタブレットとの連携も可能です。
Windows、iPad、iPhone、Androidなど様々な機器に接続できます。
ストラップを接続できるストラップホールが付いていて、大変便利です。
耐衝撃に強いシリコンカバーケースが付属しています。

代替品

	品番 EA764DA-7 **コメント** 仕様をご確認ください。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.