品番：EA764DA-51

品名：ICカードリーダーライター(非接触型)

販売価格	9,600円（税抜）／ 10,560円（税込）		
カタログ価格	9,600円（税抜）／10,560円(税込)		
在庫数	最新在庫：3　（2025/08/05 22:35現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1925ページ		



仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	ADR-MNICU3
サイズ	66（W）×98（D）×11（H）mm	重量(g)	約82
ケーブル長	1m	動作温度	-10～70℃
保管温度	-20～70℃	コネクタ形状	パソコン接続側/USB　A
インターフェース規格	USB仕様　Ver.2.0準拠（USB　Ver.1.1上位互換） ※USB2.0機器として使用するためにはUSB2.0対応のホストアダプタかUSB2.0対応のポートを搭載した機器でなくてはなりません。 ※Mac　OSではUSB2.0対応のホストアダプタかUSB2.0対応のポートを搭載しMac　OS　10.2.7以降をインストールした機種が必要です。 ※上記以外の環境ではUSB1.1で動作します。 ※USB2.0非搭載機ではデータ転送速度は低下する可能性があります。	通信速度	480Mbps、12Mbps、1.5Mbps カード通信速度　106/　212/　424/　848kbps　(Default: 424kps)
ICカード操作	ICカードをかざす（非接触）	対応確認済ICカード	電子車検証、IC運転免許証、Felica、Myfare、マイナンバーカード、ICチップ

			のついた住民基本台帳カード、税理士カード、医師資格証（HPKIカード）
対応ICカード規格	ISO/IEC14443　TypeA　/B　、ISO/IEC15693　、 MIFARE　シリーズ:　Classic/PLUS/　Ultralight/　Ultralight　C/DESFire/　DESFire　EV1/DESFire　EV2、 FeliCa　（Standard/　Lite-S/Plug）、Calypso、NFC　Forum Tag　type　1/2/3/4/5	対応機種	Windows搭載（DOS/V）パソコン、NEC PC98-NXシリーズ、Apple Macシリーズ ※USBポートを装備し、1つ以上の空きがあること。
対応OS	Windows 11・10・8.1・8・7 macOS（Monterey）12、macOS（BigSur）11、macOS 10.12～10.15	セット内容	本体、取扱説明書、保証書

ICカードをかざすだけでカードの読み取りが可能な非接触型のカードリーダライタです。
2023年1月から導入される、電子車検証サービスに対応しています。
公的個人認証サービスの適合性検証済で、e-TAXやeLTAXなどに使用できます。
マイナンバー対応で確定申告の他にもマイナポイントやマイナポータルでの使用が可能です。
カードをかざすと音が鳴るので認識したかどうかわかりやすいです。
HPKIカードにも対応で税理士用電子証明書などでも使えます。
Windows・Mac両対応で幅広い機種での使用が可能です。
汚れの目立ちにくいグレーカラーです。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.