品番：EA776AE-20

品名：マルチ水質測定器

販売価格	37,500円（税抜）／ 41,250円（税込）		
カタログ価格	37,500円（税抜）／41,250円(税込)		
在庫数	最新在庫：1　（2025/08/03 04:07現在）		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	0777ページ		

カタログ訂正　24/12/02 導電率測定範囲/温度精度。誤：0.01～19.99mS/±0.3℃、正：2.0～19.99mS/±0.2℃+1dgt(9025 No.55,56)

仕様

メーカー	FUSO	型番	Model-7200
測定項目	pH、温度、導電率、TDS、塩分	測定範囲	pH：0～14.00、温度：0～90℃、導電率：0～1999μS、2.0～19.99mS/cm、TDS・塩分：0～999ppm、1.00～9.99ppt
校正	pH：4/7/10pH、導電率：0.1413μS、12.88mS	分解能	pH：0.01pH、温度：0.1℃、導電率：1μS/0.01mS、TDS・塩分：1ppm/0.01ppt
精度	pH：0.01pH+1digit、温度：±0.2℃+1dgt 導電率・TDS・塩分：±2%F.S.	使用温度	0～50℃
電源	単4電池×4本（付属）	サイズ	φ38×190(H)mm
重量	150g	防水・防塵	IP67
ディスプレイ	3.5桁、液晶モニタ	サンプリング	2.5回/秒
温度補償等	自動温度補償（pH：0～90℃、導電率・塩分・温度・TDS：0～50℃）、PH校正：pH4/7/10、導電率：0.1413μS		

	/cm, 12.88mS/cm		
pH4、pH7、1413μS基準液付			
オートパワーオフ機能（10分）			
ローバッテリー表示機能			
1台でpH、導電率、TDS、塩分濃度、温度の測定が可能			
ホールド、Max.Min値表示機能付なのでデータ管理が簡単です。			
電極交換が簡単で、自動認識、自動表示切替機能付です。			
大型液晶で見易いLCDに、pH又は導電率、温度を同時に測定表示			
温度自動補正機能、ワンボタン校正、電池消耗表示			
注意：付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.