

構成刃超硬カッター



型番	入数	最大幅	税抜価格：円
9931	1	6.4mm	6,000
9933	1	7.9mm	6,500
9934	1	7.9mm	6,500
9935	1	7.9mm	6,000

大きな材料の切除(高速切削用)

構成刃超硬カッターは、グラスファイバーや木材、プラスチック、エポキシ樹脂、ゴム、合板、チップボード、セラミックタイル等の大きな材料を切除するための高速切削用の鋭利な刃です。




3.2mm軸



動画でチェック

全ロータリーツール使用可能アクセサリ



超硬カッター

面取りや材料除去



型番	入数	最大幅	税抜価格：円
9901	1	3.2mm	1,700
NEW 9901 MAX	1	3.2mm	2,000
9902	1	2.4mm	1,700
9903	1	3.2mm	1,700
NEW 9903 MAX	1	3.2mm	2,000
9904	1	2.4mm	1,700
9905	1	3.2mm	1,700
9906	1	3.2mm	1,700
9909	1	3.2mm	1,700
9910	1	3.2mm	1,700
9911	1	3.2mm	1,700

超硬カッターは硬化鉄やステンレス、鋳鉄、非鉄金属、セラミック、プラスチック、硬質木材、その他の硬質材料の面取りや研磨、材料除去に使用します。




3.2mm軸



動画でチェック

全ロータリーツール使用可能アクセサリ



ダイヤモンドホイールポイント

彫刻・修整・仕上げ



※ 7150 Nは、7103 N1と7144 N1が各1本入ったセット商品です。

型番	入数	最大幅	税抜価格：円
7103 N1	1	2.0mm	1,200
7105 N1	1	4.4mm	2,300
7120 N1	1	6.7mm	2,300
7122 N1	1	2.4mm	1,200
7123 N1	1	4.8mm	2,300
7134 N1	1	2.0mm	1,200
7144 N1	1	2.4mm	1,200
7150 N	各1/計2	2.0mm/2.4mm	2,300

ダイヤモンドホイールポイントは木材や翡翠、セラミック、ガラス、硬化鉄、貴金属、その他の硬質材料の細やかな作業や彫刻、修整、仕上げ用に使用します。




3.2mm軸



動画でチェック

全ロータリーツール使用可能アクセサリ




エングレーバー専用アクセサリ

彫字・彫絵



#9924 カーバイドポイント(1本入り)

税抜価格：800円



#9929 ダイヤモンドポイント(1本入り)

税抜価格：4,500円



エングレーバー専用の彫字用アクセサリ。金属・ガラス・木材・プラスチック・皮革などに絵や文字を彫る事ができます。

使用可能ツール：エングレーバー

