



# ザ・タップ<sup>®</sup>スイッチシリーズ

## かしこい省エネ、スイッチシリーズ

差し込み口のひとつひとつに対応するスイッチを設け、こまめに電源をON・OFFできるので、待機電力の無駄も解消します。



WHS2623DKP



「スイッチON」を光ってお知らせします。

ランプ消費電力  
0.12W、  
1コあたり

定格15A 125V 1500Wまで

コード長	カラー	品番	品名	EA品番
1コ口 スナップキャップ付	1m ホワイト	WHS2611WKP	ザ・タップ スイッチシリーズ(1コ口) (スナップキャップ・1mコード付)(ホワイト)	EA815GL-191
	2m ホワイト	WHS2621WKP	ザ・タップ スイッチシリーズ(1コ口) (スナップキャップ・2mコード付)(ホワイト)	EA815GL-192
	3m ホワイト	WHS2631WKP	ザ・タップ スイッチシリーズ(1コ口) (スナップキャップ・3mコード付)(ホワイト)	EA815GL-193
2コ口 スナップキャップ付	1m ブルー	WHS2612DKP	ザ・タップ スイッチシリーズ(2コ口) (スナップキャップ・1mコード付)(ブルー)	EA815GL-116A
	2m ブルー	WHS2622DKP	ザ・タップ スイッチシリーズ(2コ口) (スナップキャップ・2mコード付)(ブルー)	EA815GL-117A
	3m ブルー	WHS2632DKP	ザ・タップ スイッチシリーズ(2コ口) (スナップキャップ・3mコード付)(ブルー)	EA815GL-118A
3コ口 スナップキャップ付	1m ブルー	WHS2613DKP	ザ・タップ スイッチシリーズ(3コ口) (スナップキャップ・1mコード付)(ブルー)	EA815GL-121A
	2m ブルー	WHS2623DKP	ザ・タップ スイッチシリーズ(3コ口) (スナップキャップ・2mコード付)(ブルー)	EA815GL-122A
	3m ブルー	WHS2633DKP	ザ・タップ スイッチシリーズ(3コ口) (スナップキャップ・3mコード付)(ブルー)	EA815GL-123A
4コ口 スナップキャップ付	1m ブルー	WHS2614DKP	ザ・タップ スイッチシリーズ(4コ口) (スナップキャップ・1mコード付)(ブルー)	EA815GL-126A
	2m ブルー	WHS2624DKP	ザ・タップ スイッチシリーズ(4コ口) (スナップキャップ・2mコード付)(ブルー)	EA815GL-127A
	3m ブルー	WHS2634DKP	ザ・タップ スイッチシリーズ(4コ口) (スナップキャップ・3mコード付)(ブルー)	EA815GL-128A
6コ口 スナップキャップ付	1m ブルー	WHS2616DKP	ザ・タップ スイッチシリーズ(6コ口) (スナップキャップ・1mコード付)(ブルー)	EA815GL-131A
	2m ブルー	WHS2626DKP	ザ・タップ スイッチシリーズ(6コ口) (スナップキャップ・2mコード付)(ブルー)	EA815GL-132A
	3m ブルー	WHS2636DKP	ザ・タップ スイッチシリーズ(6コ口) (スナップキャップ・3mコード付)(ブルー)	EA815GL-133A

●ザ・タップスイッチシリーズ(6コ口)に別売のザ・タップシリーズ専用ホルダーをご使用の際は、右記数量をお買い求めください。

WHA2600P	マグネット付	2コ
WHA26001P	ハンガー付	1コ
WHA26002P	取付金具付	2コ



WHS2636DKP