品番：EA781EA-1

品名：20x30x20mm/ 45N 強力マグネット(5mm穴付)

販売価格	2,860円（税抜）／ 3,146円（税込）		
カタログ価格	2,860円（税抜）／3,146円(税込)		
在庫数	最新在庫：0　（2025/08/03 10:32現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1363ページ		

仕様

吸着力	45N（4.5kgf）	幅	30mm
奥行	20mm	高さ	20mm
内幅	15mm	穴径	5mm
使用温度	550℃以下	重量	60g
材質	アルニコ磁石（Alnico5）		
ねじ溝なし			
溶接やはんだ付け治具、超音波検査、亀裂検出、一般的な誘引、鋼部品のクランプと保持などに最適			
温度変化に強く、機械的強度に優れるアルニコ磁石使用			
磁気防止プレート付き ※未使用時の磁気と傷防止用。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.