



ザ・タップ°スイッチシリーズ

かしこい省エネ、スイッチシリーズ

差し込み口のひとつひとつに対応するスイッチを設け、こまめに電源をON・OFFできるので、待機電力の無駄も解消します。

定格15A 125V 1500Wまで



WHS2623DKP



「スイッチON」を光ってお知らせします。

ランプ消費電力
0.12W、
1コあたり

		コード 長	カラー	品 番	品 名	EA品番									
 WHS2621WKP	1コ口 スナップキャップ付	1m	ホワイト	WHS2611WKP	ザ・タップ スイッチシリーズ(1コ口) (スナップキャップ・1mコード付)(ホワイト)	EA815GL-191									
		2m	ホワイト	WHS2621WKP	ザ・タップ スイッチシリーズ(1コ口) (スナップキャップ・2mコード付)(ホワイト)	EA815GL-192									
		3m	ホワイト	WHS2631WKP	ザ・タップ スイッチシリーズ(1コ口) (スナップキャップ・3mコード付)(ホワイト)	EA815GL-193									
 WHS2632DKP	2コ口 スナップキャップ付	1m	ブルー	WHS2612DKP	ザ・タップ スイッチシリーズ(2コ口) (スナップキャップ・1mコード付)(ブルー)	EA815GL-116A									
		2m	ブルー	WHS2622DKP	ザ・タップ スイッチシリーズ(2コ口) (スナップキャップ・2mコード付)(ブルー)	EA815GL-117A									
		3m	ブルー	WHS2632DKP	ザ・タップ スイッチシリーズ(2コ口) (スナップキャップ・3mコード付)(ブルー)	EA815GL-118A									
 WHS2633DKP	3コ口 スナップキャップ付	1m	ブルー	WHS2613DKP	ザ・タップ スイッチシリーズ(3コ口) (スナップキャップ・1mコード付)(ブルー)	EA815GL-121A									
		2m	ブルー	WHS2623DKP	ザ・タップ スイッチシリーズ(3コ口) (スナップキャップ・2mコード付)(ブルー)	EA815GL-122A									
		3m	ブルー	WHS2633DKP	ザ・タップ スイッチシリーズ(3コ口) (スナップキャップ・3mコード付)(ブルー)	EA815GL-123A									
 WHS2634DKP	4コ口 スナップキャップ付	1m	ブルー	WHS2614DKP	ザ・タップ スイッチシリーズ(4コ口) (スナップキャップ・1mコード付)(ブルー)	EA815GL-126A									
		2m	ブルー	WHS2624DKP	ザ・タップ スイッチシリーズ(4コ口) (スナップキャップ・2mコード付)(ブルー)	EA815GL-127A									
		3m	ブルー	WHS2634DKP	ザ・タップ スイッチシリーズ(4コ口) (スナップキャップ・3mコード付)(ブルー)	EA815GL-128A									
●ザ・タップスイッチシリーズ(6コ口)に別売のザ・タップシリーズ専用ホルダーをご使用の際は、右記数量をお買い求めください。 <table><tr><td>WHA2600P</td><td>マグネット付</td><td>2コ</td></tr><tr><td>WHA26001P</td><td>ハンガー付</td><td>1コ</td></tr><tr><td>WHA26002P</td><td>取付金具付</td><td>2コ</td></tr></table>  WHS2636DKP	WHA2600P	マグネット付	2コ	WHA26001P	ハンガー付	1コ	WHA26002P	取付金具付	2コ	6コ口 スナップキャップ付	1m	ブルー	WHS2616DKP	ザ・タップ スイッチシリーズ(6コ口) (スナップキャップ・1mコード付)(ブルー)	EA815GL-131A
	WHA2600P	マグネット付	2コ												
	WHA26001P	ハンガー付	1コ												
WHA26002P	取付金具付	2コ													
2m	ブルー	WHS2626DKP	ザ・タップ スイッチシリーズ(6コ口) (スナップキャップ・2mコード付)(ブルー)	EA815GL-132A											
3m	ブルー	WHS2636DKP	ザ・タップ スイッチシリーズ(6コ口) (スナップキャップ・3mコード付)(ブルー)	EA815GL-133A											