



特徴 Features

●各種工具のドレッシング、ツルーイング、成形作業がスピーディーで簡単にできるドレッサーのラインナップです。
Product lines of dressers to shape and dress grinding stones easily and speedy.

| | | | | | | | |
|------------------------------|---------------------------------|--|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|---|----------------------------------|
| 適合素材 Applicable Materials | セラミックス、ガラス Ceramics / Glass | 工具鋼・合金鋼 Tool Steel / Alloy Steel | 樹脂・ゴム Resin / Rubber | 適合機器類 Applicable Machines | エアークラインダー Air Grinder | ボール盤・電動ドリル Dial Press / Electric Drill | スピンドル Machine Tool Attachment |
| | 超硬合金・サマニット Carbide / Diamond | 一般鋼・ステンレス General Steel / Stainless Steel | アルミニウム・銅 Aluminum / Copper | | 両輪グラインダー Bench Grinder | ハンド Hand Use | 自動機ロボット Automatic Machines |

MINIMO推奨ハンドピース Recommended MINIMO Handpieces

●最適 Most Suitable ●使用可能 Suitable

PC20 MI24 MC20 MI12 MC12 MI10 MC10 MI08 MC08 MI06 MC06 MI04 MC04 MI03 MC03 MI02 MC02 MI01 MC01 US21

1Pack
1 Piece 成形用電着ダイヤモンドドレッサー Diamond Plated Dressers For Truing

注意 作業は必ず15,000r.p.m.以下で行ってください。
For using dressers, tools must be rotated less than 15,000 r.p.m.

Rタイプ
R type

PA4101

R-Vタイプ
R-V type

PA4102

Vタイプ
V type

PA4103

- ドレッシングだけでなく磁石等の成形加工が簡単にできるドレッサーです。
- 砥粒の突出が大きく、効率の良いドレッシングや成形ができ、耐摩耗性にも優れています。
- 磁石、ゴム磁石、スティック磁石に最適です。
- Easy-to-use dresser for not only dressing but also forming grinding stones easily.
- Enable to dress with efficiency due to large protrusion of grains and having excellent abrasion resistance.
- Suitable for grinding stones, rubber stones and stone sticks.

1Pack
1 Piece 成形用磁石ドレッサー [GC] Abrasive Stone Dresser [GC] For Truing

注意 作業は必ず15,000r.p.m.以下で行ってください。
For using dressers, tools must be rotated less than 15,000 r.p.m.

PA4301

- ドレッシングだけでなく磁石等の成形加工が簡単にできるドレッサーです。
- 砥粒の突出が大きく、効率の良いドレッシングや成形ができ、耐摩耗性にも優れています。
- 磁石、ゴム磁石、スティック磁石に最適です。
- Easy-to-use dresser for not only dressing but also forming grinding stones easily.
- Enable to dress with efficiency due to large protrusion of grains and having excellent abrasion resistance.
- Suitable for grinding stones, rubber stones and stone sticks.

1Pack
1 Piece 電着ダイヤモンドドレッサー Diamond Plated Dressers

注意 作業は必ず15,000r.p.m.以下で行ってください。
For using dressers, tools must be rotated less than 15,000 r.p.m.

平タイプ
Flat Type

PA4111

平3粒度タイプ
Flat Type with Three Grains

PA4112

スティックタイプ
Stick Type

PA4121

- 砥粒の突出が大きく、効率の良いドレッシングができ、耐摩耗性にも優れています。
- 磁石、ゴム磁石、スティック磁石に最適です。
- Enable to dress with efficiency due to large protrusion of grains and having excellent abrasion resistance.
- Suitable for grinding stones, rubber stones and stone sticks.

1Pack
1 Piece スティック磁石ドレッサー Dressing Stone Sticks

WA砥粒
WA Grain

#180
#320

GC砥粒
GC Grain

PA4301
PA4302

PA4341
PA4342

- ドレッシングだけでなくツルーイングが行えるドレッサーです。
- 対象工具
WA砥粒
- ヒトリファイブドンド工具
- レジノイドボンド工具
GC砥粒
- メタルボンド工具
- ハイセラミックボンド工具
- Dresser for not only dressing but also truing.
- Tools Covered
WA Grain - Vitrified Bonded Tools
- Resinoid Bonded Tools
GC Grain - Metal Bonded Tools
- Ceramic & Metal Bonded Tools