品番：EA790AH-10B

品名：ビジター用受信機

販売価格	17,500円（税抜）／ 19,250円（税込）		
カタログ価格	17,500円（税抜）／19,250円(税込)		
在庫数	最新在庫：1　（2025/06/16 16:53現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1991ページ1992ページ		

仕様

メーカー	アルインコ（ALINCO）	型番	DJ-RX31
仕様	受信機	使用可能時間	単3アルカリ電池：約29時間 (BSオフ　約10時間) ニッケル水素バッテリー：約26時間 (BSオフ　約9時間)
電源	単3電池×1本　または ニッケル水素充電池×1本(ともに別売)	サイズ	52.8(W)×14.6(D)×73.8(H)mm (突起物除く) アンテナ長：28mm
重量	約64g（単3アルカリ乾電池含む）	周波数範囲	421.5750～421.7875MHz / Bch-B側半複信 421.8125～421.9125MHz / Lch-B側半複信 422.2000～422.3000MHz / Lch単信 422.0500～422.1750MHz / Bch単信
電波型式	F3E（FM）	チャンネル数	単信/半複信47ch
使用温度範囲	-10℃～+50℃ 充電：0℃～+40℃	定格電圧	DC1.5V（電池端子）
消費電流	待ち受け時：約160mA 定格出力時：約190mA	受信感度	-14dBμ以下（12dB SINAD）
音声出力	50mW以上(8Ω負荷時)	イヤホン	φ3.5mmプラグの耳掛け式イヤホン。

			左右どちらの耳でも使えます。 (ケーブル長80cm)
対応機種	トランシーバー： EA790AJ-16B、EA790AK-11B 旧EA790AJ-15B、旧EA790AK-10B、 旧EA790AH-1B、-2B、-B、旧 EA790AK-15 ガイド用送信機：EA790AH-9		
免許・資格不要			
受信専用			
イヤホン・ネックストラップ付属			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.