品番：EA790AH-9

品名：ガイド用送信機

販売価格	19,300円（税抜）／ 21,230円（税込）		
カタログ価格	19,300円（税抜）／21,230円(税込)		
在庫数	最新在庫：0　（2025/12/18 18:15現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1992ページ		

カタログ訂正　25/11/21 送信出力の訂正。誤：1mW、正：10mW/1mW(9025 No.56,57)

仕様

メーカー	アルインコ（ALINCO）	型番	DJ-TX31
チャンネル数	特小半複信27ch	周波数範囲	420/440MHz　特定小電力無線帯
電波型式	F3E（FM）	消費電流	送信時：約140mA 定格出力時：約190mA
送信出力	10mW/1mW	受信感度	-14dBμ以下 （12dB　SINAD）
定格電圧	DC1.5V（電池端子）	電源	単3電池×1本　または ニッケル水素充電池×1本 (ともに別売)
使用可能時間	単3電池：約10時間 ニッケル水素バッテリー：約9時間	使用温度範囲	-10℃～+50℃ (充電：0℃～+40℃)
サイズ	52.8(W)×14.6(D)×73.8(H)mm アンテナ長：28mm	重量	約64g（単3形乾電池含む）
付属品	・ベルトクリップ		

免許・資格不要のガイドシステム用送信機。(※通常のトランシーバーとは異なります。)

本商品を送信機とし、別売のEA790AH-10B(ビジター用受信機)と組み合わせることでガイドシステムを構成することができ、話し手の声を複数人の聞き手に送ることができます。

工場見学、動物園や水族館の見学、旅行や視察などに。
送信時間に制限が無いビジネス18chと、通話エリアがグンと広がるレジャー9chを搭載。 チャンネルを選ぶだけで連続と断続、両方のガイド方法が選べます。
チャンネル、1～7番のグループトーク番号などは内部のスイッチで簡単設定。操作は電源スイッチとマイクのオンオフだけです。
無音時のキャリアノイズを低減するコンパンダーを採用。 別売のEA790AH-10B(ビジター用受信機)なら設定なしでノイズの少ない音質になります。
受信の終わりに聞こえるザ！音をカットする、テールノイズ・キャンセラー。
ガイド中の自分の声をモニターできるコールバック機能付き。
※送信するためには別売マイクが必要です。 コールバック機能（自声モニター）をお使いになるときは別売イヤホンマイクを、不要であれば別売スピーカーマイクをお求めください。
【※ご注意ください】 ●本商品は送受信できるトランシーバーですが制限が多く、トランシーバーとしての通常利用はできない送信専用機、とお考えください。 ●中継ペアチャンネルの421MHz帯の受信はできません。また440MHz帯の中継受信はできますが、中継器へアクセスすることはできません。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.